

B-16

<P>ピクセルピッチ16mm、輝度6,000 NIT、モバイル型 LED ディスプレイ
</P>



IP65
WATERPROOF

16mm
PIXEL PITCH



技術仕様

B-16

一般仕様	
ピクセルピッチ	16,0 mm
輝度	6,000 NIT
LED構成	黒色ランプ x 3
水平視野角	110° (最低輝度 50%)
垂直視野角	+15、-35° (最低輝度 50%)
コントラスト比	7,000:1 (500 lux にて)
輝度半減値	100,000 時間を経過しても、従来の輝度を 50% 維持
消費電力	11 KVA、ディーゼル式、半分の負荷で 20 時間連続使用
オペレーション電圧	200-240V / 50-60Hz
タイル寸法	Width: 5044mm Height: 2379mm Depth: 2111mm
タイル寸法	Width: 5044mm Height: 2379mm Depth: 2111mm
タイル寸法	Width: 5044mm Height: 2379mm Depth: 2111mm
タイル寸法	Width: 5044mm Height: 2379mm Depth: 2111mm
重量/タイル	3,420 kg
IPレート	IP65/54
プロセッシング	16 ビット / 色
カラー	281 兆
リフレッシュ・レート	800Hz
インターフェース リンク	DVI インターフェース (DVI コネクター)
最大リンク長	4.5m (パルコ DVI ケーブル使用時)
インターフェース	DVI x2
最大 電源カスケード接続	タイル 6 枚
サービス性	背面 (つめ止め式シェーダー)
動作温度	-35 -50°C
保管温度	-35 -50°C
動作湿度	10-99%
保管湿度	10-99%
ソース互換性	CVBS、YC、YUV、RGB、DVI、SDI、HDS DI (DX-700: およびデュアル・リンク DVI、デュアル・リンク HDS DI)
操作デジタイザー	ラック取り付け式 LED-PRO
証明書	ETL、CE、FCC、RoHS、CCC、TUV

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。