

SLite 10

Outdoor LED display solution



Технические характеристики**SLITE 10**

Общие характеристики	
Визуальное разрешение	9,3 mm
Физическое разрешение	18,6 mm
Яркость	6500 NIT 5000 NIT (calibrated @ 6500°K)
ЖКИ конфигурация	2R, 2G, 1B
Плотность пиксела	11.449/m ² (1.064/ft ²) 6.912/panel
Горизонтальный угол обзора	120° (min.50% brightness)
Вертикальный угол обзора	60° (min.50% brightness)
Срок эксплуатации	50 000 h (full white -half brightness)
Энергопотребление	maximum: 720 W / Tile average: 180 W / Tile
Вес/плитку	34 Kg / 75 lbs (excluding structure)
Обработка	color : 14 bit
Цвета	4,4 trillion
Скорость обновления	800 Hz minimum (PAL / NTSC)
Диапазон температуры	operating : -20°C - 40°C (-4 -104°F) storage : -20°C - 60°C (-4 -140°F)
Влажность	operating: 10 -99% storage: 10 -99%
D320 совместимость ввода	S-Video -Composite -YUV -RGB -SDI -HDS DI -Data DVI up to UXGA
Сертификаты	UL -CE -TUV -FCC Class A
Размерности плитки	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 249mm (9.8")

Создано: 15 Mar 2023

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.