


可立享 C-10

适用于任一会议空间的交互式无线演示



- 交互式功能：触控反馈、注释和黑板化
- 增强与屏幕上 2 个来源的协作
- 针对员工和访客的标志性可立享按钮
- 100% 安全、加密和云管理

可立享 C-10 可为任何会议空间实现交互式无线演示。内容共享非常简单，只需单击可立享按钮（Windows 或 Mac）或可立享应用程序（笔记本电脑、手机或平板电脑）即可。在几秒钟内开始演示：无需电缆、无需下载软件、无需培训。

技术规格**可立享 C-10**

一般规格	
操作系统	Windows 10 及更高版本 macOS 11 (BigSur) 及更高版本。 Android v9 及更高版本 (可立享应用程序) * iOS 12 及更高版本 (可立享应用程序) *
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)
音频输出	HDMI
USB	1 个 USB-A, 1 个 USB-C
可立享按钮	1 或 2
ClickShare App	桌面和移动
Native protocols	Airplay、Google Cast、Miracast*
同时连接的最大数量 (使用按钮和/或应用程序)	32
噪音级别	更大值: 25dBA @ 0-30°C 更大值: 30dBA @ 30-40°C
验证协议	独立模式下的 WPA2-PSK 网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1
范围	可通过信号强度调制进行调节, 可立享按钮和可立享主机之间最长为 30 米 (100 英尺) 频带为 2.4 GHz 和 5 GHz
频带	2.4 GHz 和 5 GHz (选定数量的国家/地区内支持的 DFS 通道)
连接	1 个以太网 LAN 1Gbit 1 个 USB C 型 3.0 (正面); 1 个 USB A 型 3.0 (正面)
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 更高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定
认证	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	是
Room Dock (peripheral support)	否
本地视图	是
网络连接	LAN 和 WiFi
Management and reporting	是
保修期	1 年标准。5 年保修期 (通过 SmartCare)
*	* 根据配置, 在未来固件更新中提供

生成于: 18 Apr 2024

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。