


安全流

在控制室之外安全地分享内容



- CMS 集成，非常易于使用
- 将来源拖放到流媒体频道中
- 流通道可在任何移动设备的 Web 浏览器上使用
- 同时使用内部部署和云技术实现核心安全
- 安全流回传至控制室

巴可公司的 SecureStream 是一种媒体流解决方案，可轻松安全地从控制室向外部利益相关者分享内容（反之亦然）。除了巴可的 TransForm N 和 CMS 控制室和协作产品之外，SecureStream 还使用非常直观的用户界面，该界面允许控制室操作员将视频或数据源拖放到可以推送给现场工作人员或外部专家的通道中。

从可用资源的概述中，控制室操作员可以简单地将内容拖放到 SecureStream 通道中，然后将所需的链接提供给接收器。内容可以是视频、数据甚至是 CMS 透视图（从逻辑上来说在一起的一组内容）。远程最终用户可以使用他或她的个人移动设备的 Web 浏览器来查看分享内容。

应用程序

- 从中央总部共享信息到多个远程指挥位置
- 向分布式会议室和应急指挥中心传送信息
- 跨梯队以及与外部合作伙伴或机构共享紧急信息
- 在外部利益相关者和现场工作人员与控制室之间共享信息
- 向现场人员提供情况信息
- 向远程专家咨询以寻求建议
- 使用移动设备与经理共享“仪表盘”信息

技术规格**安全流**

一般规格	
平台	WSG-110
处理器	Intel(R) Core(TM) i7 四核 CPU 3.4 GHz
内存	8 GB 内存
硬盘	128 GB 固态硬盘
网络	2 x 1Gb/s 局域网网卡
显示卡	Intel HD Graphics 630
输出	通过 DP 接口（或通过附带的适配器以 HDMI 形式）可实现多达 2 台显示器的 HD 1920 x 1200 @60Hz 显示效果
输入	IP 视频源 (H.264), Video2Data (Barco V2D), 虚拟网络计算 (VNC), 远程桌面协议 (RDP)
波形因数	60 x 190 x 190 毫米 2.36 x 7.48 x 7.48 英寸 带包装: 230 x 260 x 308 毫米 9.06 x 10.24 x 12.13 英寸
净重	2.2 公斤 带包装: 4.5 公斤
电源	外部 PSU 150 W / 90 – 264 VAC / 47 – 63 Hz
功率消耗	标准 83 W 上限 110 W
温度范围	0 -40 °C 32 -104 °F
湿度	上限 80% (非冷凝)
MTBF	47500 小时
噪音级别	更高 32 dbA (在 1 米/32.8 英尺的距离、22°C/72°F 的温度下测量)
符合	CE、CB、UL、RCM、BIS、CU-EAC、FCC A 级 CCC 联系巴可销售
可用型号	订单号
	R9811020B WSG-110 SecureStream 网关 (美国)
	R9811020F WSG-110 SecureStream 网关 (欧盟)
	R9811020G WSG-110 SecureStream 网关 (英国)
	R9811020I WSG-110 SecureStream 网关 (中国)
	R9811020 WSG-110 SecureStream 网关
固定	订单号
	R9811098 P110 VESA 安装件 (适用于 1x OPS-110 + 1x PSU)
	R9811099 P110 机架 (适用于 2x OPS-110 + 2x PSU)

生成于: 21 Jun 2023技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。