

PGWX-62L

Одночиповый лазерный фосфорный DLP-проектор, 6000 люменов по ANSI, WXGA



- Самый тихий лазерный фосфорный проектор на рынке*
- Простота установки благодаря легкому весу и компактному дизайну
- Поддержка поворота на 360° и вертикальной ориентации
- Срок службы лазерного диода — 20 000 часов

Уровень шума лазерных фосфорных проекторов Barco составляет всего 35 дБ, что делает их самыми тихими лазерными фосфорными проекторами на рынке.* Модель PGWX-62L обладает разрешением WXGA (1280 x 800), а также легким весом и компактным дизайном, который гармонично вписывается в интерьер. Кроме того, благодаря лазерному фосфорному источнику света проектор служит долго, практически не требуя обслуживания (за счет отсутствия ламп и фильтров), и обеспечивает великолепную цветопередачу.

Особенности модели PGWX-62L

- Самый тихий лазерный фосфорный проектор на рынке*
- Долгий срок эксплуатации: 20 000 часов
- Низкая совокупная стоимость владения благодаря лазерному источнику света
- Компактный легкий и элегантный дизайн, который гармонично вписывается в
- Гибкость установки благодаря повороту на 360° и поддержке вертикальной ориентации
- Высококачественные изображения с непревзойденным уровнем детализации и контрастности
- Отсутствие кнопок и кабелей обеспечивает простоту и удобство

- Отсутствие кнопок и кабелей обеспечивает простоту и удобство использования
- Надежная технология DLP гарантирует абсолютную комфортность работы
- Гибкое управление цветом за счет предустановленных режимов изображения
- Интуитивно понятное системное меню, в котором самые часто используемые функции всегда под рукой
- Удобный пульт дистанционного управления, в котором всего одна кнопка

ClickShare Inside

Благодаря возможности интеграции приобретаемых отдельно модулей подключения модель PGWX-62L спроектирована с расчетом на будущее, и к ней можно легко добавить дополнительные функции. Беспроводная система презентации ClickShare компании Barco лежит в основе компонента ClickShare Inside, который можно успешно интегрировать для подлинной совместной работы, позволяя пользователям выводить их данные на экран по беспроводному каналу связи.

*5000 люменов и выше по состоянию на февраль 2015 г.

Технические характеристики**PGWX-62L****Общие характеристики**

Тип проектора	Одночиповый DLP-проектор WXGA
Технология	0,65" DMD
Разрешение	1280 x 800 WXGA
Яркость	6000 люменов по ANSI*
Уровень контрастности	11000:1*
Однородность яркости	90%*
Форматное соотношение	16:10
Тип объектива	G-объектив
Объективы	1,28-1,60:1; 1,00-1,28:1; 1,61-3,07:1; 3,04 ~ 5,78
Сдвиг оптической линзы	По вертикали: от -100% до +100%; по горизонтали: от -30% до +30%
Источник света	Лазерный диод
Срок эксплуатации ЖКИ	20000 часов (режим высокой яркости)
Ядро Sealed DLP™	да
Просмотр "картинка в картинке"	да
Ориентация	Установка на потолке или на полу, передняя или задняя, свободная с поворотом на 360 градусов, портретный режим
Встроенный веб-сервер	Да
3D	Да (канал DLP)
Коррекция трапецидальных искажений	прибл. +/-20° по вертикали
Входы	Вход VGA, выход VGA, HDMI, DVI, CVBS, LAN, RS232, выход 12 В, выход 5 В;
Разрешения входного сигнала	до WUXGA (1920 x 1200), 60 Гц
Программные средства	ПО Projector Toolset
Контроль	IR, RS232, RJ45
Соединение сети	10/100 base-T, разъем RJ-45
Требования к источнику питания	100-240 В / 50-60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	580 Вт
Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F)	35 дБА (режим высокой яркости) / 32 дБА (экономичный режим)
Температура окружающей среды при эксплуатации	5-40°C / 41°-104°F (на уровне моря)
Влажность при эксплуатации	10-85%
Габариты (WxLxH)	506 x 516 x 251 мм (без крышки для кабеля)
Вес	17,5 кг
Размеры в состоянии поставки (Ш x Д x В)	796 x 595 x 378 мм
Стандартные аксессуары	Шнур питания, беспроводной пульт дистанционного управления, крышка объектива
Сертификаты	Сертификаты: тестирование по полосе несущей, электромагнитная совместимость (США), безопасность (США), электромагнитная совместимость и безопасность (Совет Европы), электромагнитная совместимость и безопасность (Гражданский корпус охраны природных ресурсов - CCC, США)
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком 3 года на детали и работы. Расширенная гарантия до 5 лет.
*	Измерения, условия измерения и способ обозначения соответствует международным стандартам ISO 21118.

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com**BARCO**