

ClickShare CSC-1

Sistema di presentazione wireless per sale di rappresentanza e sale riunioni di alto profilo



- **Connessione wireless allo schermo centrale**
- **Fino a 4 utenti a schermata**
- **Condivisione da portatile, tablet o smartphone**
- **Gestione centralizzata**
- **Sistema fornito con 4 dispositivi Button**

ClickShare è il sistema di collaborazione e presentazione wireless di Barco che consente a tutti i partecipanti alla riunione di condividere contenuti sullo schermo centrale della sala riunioni.

Un'esperienza utente senza pari

Con un semplice clic su un pulsante, il contenuto del tuo portatile, tablet o smartphone verrà visualizzato su uno schermo grande. In questo modo tutti i partecipanti saranno coinvolti più attivamente nel processo decisionale. ClickShare conquista immediatamente chiunque lo utilizzi, combinando l'estrema semplicità a un'esperienza utente senza pari. Inoltre, la stabilità e la semplicità di utilizzo del sistema permettono di limitare drasticamente il numero di interventi necessari da parte del reparto IT.

Più pixel, più contenuti

Se gestisci due proiettori, due schermi o doppi teli HD, la Base Unit CSC-1 superaccessoriata è la scelta giusta. Questa unità è completamente compatibile con i dispositivi ClickShare Button e le app per dispositivi mobili ed è stata ottimizzata per l'uso in sale di rappresentanza e sale riunioni di alto profilo.

Esperienza di collaborazione ottimizzata

Consentendo di visualizzare il contenuto fino a 4 utenti contemporaneamente, la CSC-1 Base Unit offre un'esperienza di collaborazione ClickShare completa. Alla Base Unit possono essere collegati 64 dispositivi in modalità wireless, pronti per la condivisione. Inoltre, audio e video perfettamente sincronizzati assicurano una visualizzazione ottimale dei videoclip. E i contenuti dinamici dai dispositivi iPad, iPhone e Samsung Galaxy possono essere visualizzati direttamente sullo schermo utilizzando le app specializzate. Per gli altri dispositivi Android, è possibile mostrare solo contenuto statico.

Come funziona

Un kit ClickShare standard è composto da quattro dispositivi dotati di porte USB (i "ClickShare Buttons"), un contenitore di stoccaggio per conservare ordinatamente i pulsanti quando non vengono utilizzati (il "ClickShare Tray") e una Base Unit. La Base Unit dispone di una connessione fissa al sistema di visualizzazione della sala riunioni e si occupa di tutti i processi necessari. Gli utenti che vogliono visualizzare la presentazione sul grande schermo della sala riunioni, collegano semplicemente un pulsante al loro PC o MAC. Avviano l'applicazione, selezionano il pulsante ClickShare e immediatamente il loro desktop si trasferisce in modalità wireless sul grande sistema di visualizzazione. Inoltre, ClickShare non interferisce con la risoluzione del laptop e visualizza automaticamente il contenuto della schermata nel modo più ottimale.

Fiducia e collaborazione

ClickShare funziona in modo semplice. Sembra ovvio, ma se si considera tutto il tempo che si perde oggi per collegare il laptop allo schermo della sala riunioni, questo sta a significare un grande sollievo per i presentatori. Ne deriva una maggiore fiducia e di conseguenza presentazioni migliori. ClickShare permette inoltre agli altri partecipanti alla riunione di prendere parte in modo più attivo. Quando si connette uno degli altri pulsanti ClickShare al laptop, anche loro possono visualizzare sullo schermo le loro idee. In totale, è possibile visualizzare a schermo quattro partecipanti contemporaneamente.

Il set ClickShare

Un set ClickShare è composto da un supporto di stoccaggio, quattro pulsanti e una Base Unit. Altri accessori sono venduti separatamente.

L'esperienza ClickShare

La Base Unit CSC è caratterizzata dalla capacità di visualizzazione in contemporanea su 2 schermi, di mostrare 4 diversi sorgenti sullo schermo e di gestire audio/video sincronizzato. Combinata ad alcune altre innovazioni, questa Base Unit dà agli utente la migliore esperienza ClickShare.

Caratteristiche generali di ClickShare

Button

Video e audio

Nessuna installazione

Mobile

Fedeltà wireless

Caratteristiche CSC-specifiche

Un set consiste in una Base Unit CSC, un ClickShare Tray e 4 ClickShare Buttons

Un set consiste in una Base Unit CSC, un ClickShare Tray e 4 ClickShare Buttons

Un set consiste in una Base Unit CSC, un ClickShare Tray e 4 ClickShare Buttons

Risoluzioni in uscita di fino a 3.840 x 2.160 pixel

Risoluzioni in uscita di fino a 3.840 x 2.160 pixel

Risoluzioni in uscita di fino a 3.840 x 2.160 pixel

Condivisione di 4 utenti a schermo

Condivisione di 4 utenti a schermo

Condivisione di 4 utenti a schermo

Collegare fino a 64 ClickShare Buttons simultaneamente alla Base Unit CSC

Collegare fino a 64 ClickShare Buttons simultaneamente alla Base Unit CSC

Collegare fino a 64 ClickShare Buttons simultaneamente alla Base Unit CSC

Collegare fino a 64 ClickShare Buttons simultaneamente alla Base Unit CSC

Suono e video perfettamente sincronizzati

Supporto a schermo doppio

Supporto a schermo doppio

Supporto a schermo doppio

Supporto a schermo doppio

Visualizzazione del contenuto dinamico di dispositivi iPad, iPhone e Samsung Galaxy

Visualizzazione del contenuto dinamico di dispositivi iPad, iPhone e Samsung Galaxy

Visualizzazione del contenuto dinamico di dispositivi iPad, iPhone e Samsung Galaxy

Visualizzazione del contenuto dinamico di dispositivi iPad, iPhone e Samsung Galaxy

Specifiche tecniche

CLICKSHARE CSC-1

Specifiche generali

Supporto AirPlay	Mirroring iOS (AirPlay) da iOS 9.0 fino a iOS 1A.3 / Mac OS 10.13 El Capitan o versione superiore
Supporto Google Cast	Google Cast non supportato
Sistema operativo	Windows 7, 8, 8.1 e 10 a 32 e 64 bit macOS 10.10/10.11/10.13 (Sierra) Android v5 e v6 e v7 (app ClickShare) iOS 11.3 & 10 (app ClickShare)
Uscite video	DisplayPort, DVI-I Single link VGA (via convertitore incluso, risoluzioni massime solo con blanking ridotto) In modalità "Dual screen", il collegamento può verificarsi attraverso DVI e DisplayPort, o attraverso VGA e DisplayPort.
Velocità fotogrammi	Fino a 30 fps (dalla versione software V1.03.00.0001 in poi)
Risoluzione uscita	UHD (3840 x 2160) disponibile dal software dell'unità di base CSC di ClickShare v01.09.00.22 e successive
Livello di rumore	Max. 28 dBA
Numero di risorse contemporanee visualizzate	4
Numero di connessioni contemporanee	64
Audio	Audio analogico dal software ClickShare CSC Base Unit v01.02.00.09 in poi Audio digitale (incorporato nel segnale DP) dal software ClickShare CSC Base Unit v01.05.00.32 in poi
Compatibilità iPad, iPhone e Android	Disponibile tramite app ClickShare per contenuto statico. Per dispositivi iOS che usano iOS9, il mirroring completo è possibile da firmware CSC Base Unit di ClickShare v01.09.00.22 in poi
Desktop esteso	Disponibile (a seconda del driver della scheda grafica in uso)
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK
Crittografia	AES CCMP
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n
Wireless frequenza dati	Fino a 300 Mbps
Portata	Max. 30 m (100 ft.) tra ClickShare Button e Unità di base ClickShare
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS non supportati)
Connessioni	1 LAN Ethernet 4 USB (posteriore) + 1 (anteriore) Uscita linea analogica su socket mini-jack (3,5 mm) Ingresso linea analogica su socket mini-jack (3,5 mm)
Intervallo di temperature	Temperatura di funzionamento: da +5 a +40 °C (+41°F a +104°F) Temperatura di immagazzinamento: da -20 a +60 °C (-4°F a +140°F)
Umidità	Temperatura di immagazzinamento: da 0 a 90% umidità relativa, senza condensa Temperatura di funzionamento: da 0 a 85% umidità relativa, senza condensa
Altitudine	Max 3.000 m (9.842 ft.)
Durata	MTBF = 40.000 ore (90% livello di confidenza) MTBF = 100.000 ore (60% livello di confidenza) Condizioni MTBF: <ul style="list-style-type: none">■ Ambiente: Ground Benign■ Temperatura: 25 °C■ Metodologia: MIL-HDBK-217F Notice 2
Garanzia	3 anni standard Possibilità di estensione fino a 5 anni
Requisiti di sistema	Requisiti minimi PC: <ul style="list-style-type: none">•CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 – 2 * 1.600 Mhz (o equivalente: AMD Athlon 64 X2 3.800+ -2 * 2.000 Mhz)•Memoria: 1.024 MB di RAM•SISTEMA OPERATIVO: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 supportati, ma con RAM superiore) Requisiti consigliati: <ul style="list-style-type: none">•CPU: Intel Core 2 Duo E4600 – 2 * 2.400 Mhz (o equivalente: AMD Athlon 64 X2 4.800+ -2 * 2.500 Mhz)•Memoria: 2.048 MB RAM•SISTEMA OPERATIVO: Windows XP Pro/Home, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 MAC <ul style="list-style-type: none">•CPU: Intel Core 2 Duo•Memoria: 2.048 MB di RAM•SISTEMA OPERATIVO: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8
Dimensioni dell'unità di base ClickShare	
Peso	2,6 kg/5,75 lb
Dimensioni (AxLxP)	181 mm (incluse antenne) x 260 mm x 276 mm (Min.) /7,125" (incluse antenne) x 10,236" x 10,9" (Min.)
Consumo energetico	Spento: 2,5 W In funzione (nominale): 20 W Massimo: 35 W

Generato il: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.