

Cineo22

Projecteur DLP® haut de gamme ultra-compact



Le cineo22 est proposé en standard dans deux qualités de finition ; noir et blanc perle. Les optiques du cineo22 qui ont été complètement remodelées présentent une image caractérisée par une résolution supérieure, une dispersion et une aberration chromatique réduites, un contraste amélioré, pour une qualité d' image grandement optimisée.

Spécifications techniques

CINEO22

Spécifications générales

Concept	monopuce
Fonctionnalité 3D	INFITEC EX® 3D
Résolution	1080p (1 920 x 1 080)
Luminosité	Jusqu'à 1 400 lumens
Technologie	Technologie DLP®
Contraste	Jusqu'à 2 500:1
Rapport d'aspect	16:9 (1080p)
Couleurs de l'écran	30 bits
Latence	1 image
Formats graphiques de l'ordinateur	jusqu'à 1080p
Fréquences de balayage horizontal	15 -150 kHz
Fréquences de balayage vertical	23,97, 24, 25, 30, 50, 60 ips
Formats vidéo	EDTV (576p, 480p) HDTV (1080p, 1080i, 720p) SDTV (576i, 480i) NTSC, PAL, SECAM
Fonctionnement de la lentille	Mise au point, décalage et zoom manuel
Lentilles	Grand angle <ul style="list-style-type: none">▪ Numéro de lentille : EN17 / 503-0117-00▪ Plage de mise au point : 1 - 10 m▪ Ratio de projection<ul style="list-style-type: none">• 0,92 : 1 (1080p) Angle ultra-grand angle <ul style="list-style-type: none">▪ Numéro de lentille : EN19 / 503-0110-00▪ Plage de mise au point : 0,7 - 5,0 m▪ Ratio de projection<ul style="list-style-type: none">• 0,74 : 1 (1080p) Lentille de projection standard <ul style="list-style-type: none">▪ Numéro de lentille : F3,5 / 503-0102-00▪ Plage de mise au point : 1,5 - 10 m▪ Ratio de projection<ul style="list-style-type: none">• 1,60 - 2,21 : 1 (1080p)
Largeur de l'image :	0,7 -2,5 m
Source lumineuse	UHP 220 W
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 2 500 heures (puissance maximale) Jusqu'à 3 000 heures (mode économique)
Entrées informatiques	1 x HDMI 1.3a 1 x VGA 1 x DVI-D
Entrée vidéo	1 x Composite 1 x S-vidéo 1 x HDMI 1.3a 1 x DVI-D 1 x Composante
Possibilités de commande	1 x RJ-45 TCP/IP 1 x D-SUB RS232 à 9 broches 1 x USB
Dimensions	94 x 278 x 234 mm (l x H x P)
Poids	2,9 kg
Alimentation électrique	3,0-1,3 A, ~100-240 V, 50-60 Hz
Conformités	CE, FCC Classe A et cCSAus
Température de fonctionnement	0 °C -40 °C
Température de stockage	-20 à 60 °C
Humidité (fonctionnement)	20 à 90 % HR
Humidité (stockage)	20 à 90 % HR
Couleur	Noir métallique
Garantie	3 ans de garantie standard, 500 heures ou 90 jours sur la lampe (selon la première échéance). Garantie de 3ans, pour un fonctionnement 24h/24, 7 jours/7 proposée en option, soumise à conditions.
MTBF	27 838 heures
BTU par heure	

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.