

Versa[®] TUBE v3x

建築用途向けリニア LED チューブ



IP66
WATERPROOF



技術仕様

VERSA® TUBE V3X

一般仕様	
解像度	v3x 標準:20 ピクセル/メートル v3x HD:36 ピクセル/メートル
色の深み	48 ビット
リフレッシュ・レート	1000 Hz 超
視野角	180° (直線) x 270° (放射)
輝度	v3x 標準:1,500 cd/m2 (NIT) 校正済み v3x HD:3,000 cd/m2 (NIT) 校正済み
キャリブレーション	D65
相互接続性	
電力	バルコのカスタム統合型 AC 電源 & データ・コネクタ
消費電力	100 -240VAC、50/60Hz、自動認識、自動切替
消費電力	44W (1 メートルの HD チューブあたり)
適用温度範囲	-20°C から 50°C
長さ	0.5m または 1.0m
MTBF	周辺温度 50°C、負荷 20% で 50,000 時間 周辺温度 40°C、負荷 100% で 10,000 時間
気象等級	IP66

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

