

V6e

Pantalla con LED para utilización en interiores con una distancia entre píxeles de 6 mm y 1.700 nits



La serie V de pantallas LED está diseñada específicamente para instalaciones fijas de proyección de marcas, publicidad digital exterior y eventos deportivos. Se ofrecen por un precio atractivo sin comprometer el rendimiento y la fiabilidad. La serie V es una excelente opción para aplicaciones de pantallas LED básicas.

Rendimiento excelente

Con la experiencia en tecnología LED avanzada de Barco como inspiración para su diseño, la serie V se complementa con el procesador de imágenes DV-100 con escalador Athena™ para un escalado flexible. Además de admitir entradas estándares y hasta (dual) HD-SDI, la serie V también es compatible con nuevos estándares como 3G SDI, HDMI y DisplayPort.

Gestión y configuración fáciles

La serie V se gestiona y controla con el software V-series Toolset (VTS), un homólogo de la herramienta de gama alta Director Toolset. El VTS incluye una interfaz intuitiva para la gestión fácil de pantallas y ofrece opciones avanzadas como brillo, corrección gamma y control de temperatura del color, y configuración de visualización.

LED negros para elevado contraste

El modelo V6e es una pantalla LED en mosaicos para su uso en interiores con una distancia entre píxeles de 6 mm y LED SMD. Incluye la última tecnología LED para interiores con LED negros que ofrecen niveles de negro muy profundos con un contraste sumamente alto. Todo esto sumado al ángulo de visión extra ancho, convierte al V6e en la mejor opción en cuanto a calidad de imagen.

Especificaciones del producto	V6E
Especificaciones generales	
Profundidad de pixel	6,0 mm
brillo	1.500 nits
Tipo de LED	SMD 3 en 1
Densidad de pixeles	27.778/m2 2.581/sqft 9.216/mosaico (96x96)
Ángulo de visualización	H: 120 grados V: -38/+60 grados
relación de contraste	2.000:1
tiempo de vida	80.000 horas (con el 50 % de brillo)
consumo de potencia	603 W/m2 241/m2 típico
Tamaño del tile (AnxAIxP) en mm	576 x 576 x 135
peso	16,1 kg/mosaico 35,5 lbs
Tipo de IP	Solo para interiores
procesado	16 bits/color
tasa de refresco	1.200 Hz
Apilado máximo	17 mosaicos
Máximo para instalación a techo	17 mosaicos
Interfaces/puertos	CAT5
Facilidad para el servicio	parte trasera
Compatibilidad de fuente (con digitalizador)	DVI-I (doble enlace), RGB, HDMI, Display Port, SD/HD/3G SDI
Digitalizador operable	DV-100
Certificaciones	CE, ETL, RohS, FCC clase A, CCC, EU REACH

