

CLM HD8

<P>Projektor DLP de um único chip, 1080p HD e 8.000 lúmens</P>



full HD
1920 X 1080P

DMX
CONTROL

8K
LUMENS

Especificações técnicas**CLM HD8****Especificações gerais**

Tipo de projetor	Projetor digital DLP de chip único de alta definição total
Tecnologia	0,95" DMD™ x1 CW:RGBW
Resolução	1.920x1.080
Brilho	8.000 lúmens centrais 7.500 ANSI lúmens
Razão de contraste	1.200:1 (padrão) 2.000:1 (modo de alto contraste)
Uniformidade de brilho	95%
Relação de aspecto	16:9
ScenergiX	Combinação de borda horizontal e vertical
Tipo de lente	QCLD
Lentes	CLD (fixo) 0,85:1 (zoom) 1,2-1,5 1,5-2,2 2,2-4,4 4,4-7,0
Deslocamento ótico de lente	Vertical: -20% a +110% Horizontal: 15% (E) e 100% (D) em lentes de zoom
Correção de cores	P7
Lâmpadas	4x300 W
Vida útil da lâmpada	750 horas (típico) 1.250 horas (máximo)
Transporte com lâmpada	Sim
Alojamento da lâmpada, substituição rápida	Sim, seleção automática de lâmpada
Substituição da lâmpada do cliente	N/D
Garantia da lâmpada (substituição em campo/substituição em fábrica)	120 dias, 500 horas
Núcleo DLP™ vedado	Padrão
Obturador ótico	0-100% de controle de brilho através do sinal DMX512
Imagem em imagem	Duas fontes simultaneamente
Orientação	Mesa/teto/(lateral)retrato/vertical
DMX 512	Padrão
WARP	Viga mestra horizontal
Servidor da Web integrado	N/D
CLO (saída de luz constante)	N/D
pronto para 3D (opcional)	Passivo, circular polarizado
Entradas	SDI/HDSDI, DVI (HDCP 1,3)
Entradas Opcionais	DVI(HDCP); 5-BNC RGBHV, RGBS/RGsB, YUV CS/SOY, vídeo composto, S-Video; HDSDI/SDI
Resoluções de entrada	De NTSC até UXGA (1.600x1.200), incluindo alta definição total (1.920x1.080)
Pixel clock máx.	165 MHz
Ferramentas de software	Projector Toolset
Controle	XLR com fio + IR, RS232
Conexão de rede	Conexão 10/100 base-T, RJ-45
Requisitos de energia	100-240 V / 50-60 Hz
Consumo máximo de energia	1.600 W
Nível de ruído (normal a 25 °C/77 °F)	49 dB(A)
Temperatura ambiente operacional	0-40°C / 32°-104°F
Umidade de operação	0-80% (sem condensação)
BTU de dissipação	máx. de 5.459 BTU/h
Dimensões (LxPxA)	692 x 442 x 293 mm 27,24 x 17,4 x 11,53 polegadas
Peso	30 kg (66,13 lbs)
Dimensões da Remessa	(CxLxA) 770 x 580 x 480 mm 30,31 x 22,83 x 18,89 polegadas
Peso da Remessa da Fábrica	35 kg (77,16 lbs)
Acessórios padrão	Controle remoto robusto com fio XLR/sem fio, cabo de energia
Certificações	Conformidade com regras e regulamentos FCC, parte 15, Classe A, e CE EN55022 Classe A, RoHS
Garantia	2 anos

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.