

# F50 1080

Kompakter 1-Chip-DLP-Projektor mit 120 Hz und 1080-Auflösung



- **Gestochen scharfe Bilder mit lebendigen Farben**
- **Aktiv-3D-Stereo und hohe Bildfrequenzen**
- **Kompakte und robuste Bauweise**

## **Unübertroffene Bildqualität**

Mit seiner innovativen Optik, die rasierklingscharfe Bilder liefert, zeigt der F50 einwandfreie Bilder mit lebendigen Farben und Kontrastreichtum. Neben der Herstellung von geräuscharmen Geräten werden auch RealColor™ Farbmanagement, Smear Reduction Processing™ und hohe Bildraten geboten. Der F50 verfügt über vier verschiedene digitale Eingangsquellen und eine breite Palette an Erweiterungsmodulen und hochwertigen Projektionsobjektiven.

## **Wichtigste Vorteile**

- Klein, kompakt und robust
- Ultimative Zuverlässigkeit und geringe Gesamtbetriebskosten
- Niedriger Geräuschpegel
- Aktiv-3D-Stereo
- Smear Reduction Processing™/ Aktualisierungsraten von 120 Hz / Hohe Bildraten

**Technische Daten****F50 1080****Allgemeine technische Daten**

Projektortyp	1-Chip-DLP-Digitalprojektor
Technologie	LVDS DMD™ mit DarkChip3™
Auflösung	2.560 x 1.600 (WQXGA) / 2.560 x 1.080 (Panorama) / 1.920 x 1.200 (WUXGA) / 1.920 x 1.080 (Full HD)
Helligkeit	5.500 ANSI Lumen (Hohe Helligkeit) 2.700 ANSI Lumen (VizSim Bright) 2.000 ANSI Lumen (VizSim)
Kontrast	bis zu 5.300:1
Helligkeitsgleichförmigkeit	>80 %
Bildseitenverhältnis	16:9
Objektivtyp	Ausschließlich reine Glaslinsen
Optiken	Ultra-Weitwinkel feststehend EN53 (0,74:1 @ 1,65 m) Weitwinkel feststehend EN52 (0,92:1) Superweitwinkelzoom EN55 (0,80 -1,08:1) Weitwinkelzoom EN56 (1,06 -1,62:1) Zoom EN51 (1,60-2,21:1) Ultra-Weitwinkel EN57 (0,28:1)
Linseinstellung	Vertikal: +121 %; Horizontal: +/-82 % (Objektivabhängig)
Farbkorrektur	RealColor™
Leuchtmittel	1 x 350W UHP (dimmbar)
Lebensdauer der Lampe	Bis zu 2.000 Stunden (volle Leistung) bzw. 2.500 Stunden (Energiesparmodus)
Lampengehäuse, Schnellaustausch	Ja
Lampengarantie	500 Stunden oder 90 Tage
Gekapseltes optisches System	Ja
Ausrichtung	Tisch – Decke (360 Grad durch Lampenachse)
3D	Bis zu 2.560 x 1.600 bei 120 Hz
Eingänge	2 x DisplayPort 1.2 (HBR2), 1 x DVI-Dual Link, 1 x HDMI 1.4a, 1 x VGA, 2x 3G-SDI, 1x HDBaseT
Eingangsaufösungen	Auflösung von 2.560 x 1.600 bis 640 x 480 Pixeln; RGBHV, RGBS, RGSB; benutzerdefinierte Formate verfügbar; HDTV (1080p, 1080i, 720p); NTSC, PAL, SECAM
Max. Pixeltakt	Up to 600 Mhz (2,560 x 1,600@120 Hz max) DP 1.2 Up to 330 Mhz Dual link DVI
Softwarewerkzeuge	SimCAD, Projektor-Toolset
Bedienung	IR, RS232, Ethernet, USB, 2x BNC Sync, 1x MiniDIN
Netzwerk-Verbindung	10/100/1000-Base-T, RJ-45-Anschluss, RS-232
Stromversorgungsanforderungen	100-240 V 50-60 Hz
Stromverbrauch	weniger als 530W
Betriebstemperatur	10 -40 °C /50 -104 °F, 0-3.000 m (Lagerungstemperatur: -20 -60 °C/-4 -140 °F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 -80 % RL (Lagerungsbedingungen: 10 -90 % RL)
Thermischer Verlust BTU	max. 1.807 BTU/h
Abmessungen (BxTxH)	342 x 306 x 143 mm / 13,46 x 12,05 x 5,63 Zoll
Gewicht	7,5 kg / 16,5 lbs
Standardzubehör	Netzkabel, drahtlose Fernbedienung
Zertifizierungen	Konform mit FCC, Teil 15, Klasse A, und CCC, cNus, cUL, UL und CE
Gewährleistung	Dreijahresgarantie auf Teile und Arbeit

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).