

Hydraコンパクトツイン

ユニバーサルマルチビデオ挿入ユニット



技術仕様**HYDRAコンパクトツイン****一般仕様**

寸法	<ul style="list-style-type: none">■ 19インチラック仕様、4 U■ ケース幅440mm■ 取り付けウィング幅483mm■ ケース奥行き540mm■ ハンドル奥行き50mm■ 高さ177mm
熱損失	1550BTU
入力	全ての入力にはデコーディング、スケーリング、スキャンコンバーター機能があり、システムの他のボード上から独立して使えます。
入出力モジュール用スロット数	2x4
消費電力	450W
電源	<ul style="list-style-type: none">■ パワーサプライ：3■ パワーリード：2■ パワーサプライ：100-240VAC、47-63Hz
重量	21Kg

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。