

ScreenPro PLUS 1600

ScreenPro PLUS™ is a fully integrated presentation system that simplifies system interconnections, setup and control while supporting advanced features for presentations with



技術仕様

SCREENPRO PLUS 1600

一般仕様

ユーザーコントロール

- 最大6枚のスクリーンを制御
- システムセットアップ機能を完全に統合した制御機能
- 入力のセットアップを簡単にするジョイスティック
- 個別またはグループ化した行き先制御
- 個別またはグループ化したトランジション制御
- 64種類のユーザ定義プリセットにより、ボタンひとつで入力、効果、グループ設定をリコール可能
- システム全体におけるファームウェア同期化
- トランジションをマニュアル制御するためのTバー
- シングルまたはマルチスクリーン効果に対応する効果選択機能
- 次のトランジションに備えた補助出力または補助キューイングの直接制御
- 入力1本につき、複数のセットアップファイルに対応

ビデオ入力

A/V汎用入力：高帯域幅ビデオ 16 チャンネル
 高解像度ビデオ：水平走査周波数最大100 KHz、解像度最大1600x1200で、RGBビデオの変換に対応。RGBカラースペースで、HDTV 480p、720p、1080i形式に対応。入力レベルは、個別にプログラム可能。
 標準ビデオ：RGB、Y/Pb/Pr、Sビデオ（Y/C）、NTSC/PALビデオ形式に対応。入力レベルは、各RGBおよびY/Pb/Prソースについてプログラム可能。Sビデオでは輝度とクロミナンスのレベルをプログラム可能。NTSC/PAL入力では色相と彩度を制御可能。
 同期：入ってくるビデオソースに自動的にロック
 入力同期信号：シンクオンビデオ、セパレートCまたは水平/垂直同期
 端子：BNC

ビデオ出力

高解像度RGBビデオ：VGA (640x480)、SVGA (800x600)、XGA(1024x768)、SXGA (1280x1024)の出力形式をユーザがプログラム可能。プラズマディスプレイでは、832x624、848x480、852x480、1280x768、1365x768、1365x1024。HDTV 480p、720p出力レートも提供。
 メイン出力：独立してバッファされたチャンネル2本：5線BNC端子のRGBHVが1本、HD-15端子のRGBHVが1本
 プレビュー出力：HD-15端子のRGBHVが1本
 出力同期タイプ：セパレートCまたは水平/垂直同期

ミキシングおよびトランジション効果

ミキシングおよびトランジション効果
 カット、フェード、ディゾルブ、カーテン、グリッド、ワイプなど、トランジション速度を設定できる13種類のトランジション効果
 ピクチャーインピクチャー：独立してスケールするウィンドウ2枚の表示に対応
 輝度キーイング：イメージのオーバーレイ機能に対応し、ユーザが輝度キーレベルを調節可能

物理仕様

高さ：17.50" (44.5 cm)
 幅：17" (43.2 cm)、またはラックマウントオプション付きで19" (48.3 cm)
 奥行き：20.25" (51.4 cm)
 重量：45 lbs (20 kg)
 出荷重量：52 lbs (23 kg).

入力電力

85~250 VAC、50~60 Hz、最大250 W

環境

0~40度、湿度：0~95%、結露なし

保証

すべてのビデオ製品は、最高のクオリティ基準を満たすよう設計、テストされており、3年間の部品/工賃保証が付いています。

生成日:15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

BARCO