


NGH-001

네트워크 방송 모니터링 시스템용 디스플레이 컨트롤러



기술 사양

NGH-001

일반 사양

일반

- Pentium 기반 싱글 보드 컴퓨터 및 그래픽 오버레이 보드
- 고성능 48비트 65MHz 전용 그래픽 버스
- LAN 인터페이스 10/100 base-T
- RS-232/RS-422
- CD-ROM 드라이브
- PS-2 마우스/키보드 포트
- 디지털 DVI 입력, 외부 그래픽 오버레이용
- 아날로그 블랙버스트 입력, 전록용
- LTC/VITC 입력, 마스터 시계 동기화용
- 입출력 보드용 빈 슬롯 11개

크기

- 입출력 보드 슬롯 수: 11
- 19" 산업용 케이스, 높이(RU): 4U
- 케이스 폭: 440mm | 17.32"
- 폭: 483mm | 19인치
- 케이스 두께: 540mm | 21.30"
- 핸들 두께: 50mm | 1.90"
- 높이: 177mm | 6.97"

무게

- 기본 유닛: 20kg | 44파운드

기본

- 전원 공급 장치 수: 3(핫스왑, 이중화)
- 전원 리드 수: 2
- 전원 공급 장치: 100-240 VAC, 50-60Hz
- 전력 소비(통상): 450W
- 열 소실(통상): 1,550 BTU/h

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.