

NGS-D440용 랙마운트

랙마운트 컴팩트 4K60 인코더



- 쉬운 설치
- NGS-D440 인코더용 액세서리
- CTRL 제품군의 일부

Barco의 NGS-D440은 강력한 인코더입니다. 이 장치를 사용하면 HDMI 2.0 호환 4K60 AV 소스를 지원할 수 있습니다. 이 19인치 랙마운트는 더 나은 정리 및 케이블 관리를 가능하게 합니다. 네트워킹 및 전원 케이블을 깔끔하게 유지하고 복잡함을 줄여 설치 문제를 더 쉽게 해결하고 유지 관리할 수 있습니다. 랙마운트는 NGS-D440 인코더 2개를 장착할 수 있습니다.

기술 사양**NGS-D440용 랙마운트****일반 사양**

| | |
|-----------|---------------------------|
| 폼 팩터 | 19인치 |
| 치수(HxWxD) | 482.6 x 257.4 x 43.5(h)mm |
| 주문 정보 | R986744090 |
| 참고 | NGS-D440 인코더용 액세서리 |

작성일: 12 Jun 2025

© 2025 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.