

LC40-E



Product specificaties

LC40-E

General specifications	
Technologie	TFT LCD
Native resolutie	1280 x 768 (W-XGA)
Actief scherm (diagonaal)	1010mm (39.6")
Actief schermgebied	862mm x 517mm (33.9" x 20.4")
Hor. kijkhoek	170°
Vert. kijkhoek	170°
Levensduur	typical 50.000h
Gewicht	25kg / 55.1lbs
Contrastverhouding	600:1
Helderheid	450NIT
Kleuren	16.8 million
Beeldverhouding	15:9
Standaardingen	DVI, RGBHV (on BNC), SDI Video PAL/NTSC/SECAM (CVBS in/out; S-Video in; YUV in)
Controle	RS232 control On Screen Display (OSD) IR Remote control
Voedingsvereisten	Input: 85V-264V (50Hz-60Hz)
Energieverbruik	270W (330W including Compact PC)
Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Vochtigheid	Max. 85%
Naleving van regelgeving	UL, CE

Laatst bijgewerkt: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

