

巴可优利视

55 英寸无边框拼接式 LCD 拼接显示系统平台，适合高亮度应用



- 采用 NoGap 技术的无边框设计，适合高亮度使用
- 具有自动对准功能的安装结构，确保精度
- Sense X 自动连续校准
- 适应未来需求的模块化平台

屡获殊荣的 Barco UniSee®平台采用全新方法打造真正无缝的 LCD 视频墙。巴可优利视的每个组件都经过重新设计和优化，不仅在图像质量方面前进了一步，而且在安装精度、维护便捷性和可靠性方面更加出色。

无边框观看体验，创新的安装系统

巴可优利视的无边框设计使得拼接屏幕之间的间隙几乎不被察觉，可以在多个显示单元上呈现内容，不会受到恼人边框的干扰。革命性的 UniSee Mount 利用重力的力量来完美自动地对齐面板 - 并长时间保持在位。此外，UniSee Mount 还简化了维护工作，允许快速拆卸单独的面板。

Sense X，自动连续校准，实现完美均匀性

Sense X 是一种自动、连续的色彩和亮度校准系统，可确保整面墙始终呈现完美平衡的图像。此外，Barco 还重新设计了面板，以抵消从中心到边缘的所有可能亮度变化。

使用升级后的视频墙管理器模块，可以更快、更轻松地执行设置和维护。向导将指导您完成整个安装过程，并且在引入后软件会自动识别各个面板。局部调光功能可带来更高的对比度、更低的辐射热和更低的功耗。

提供完整的系统体验

除了可视化产品组合外，巴可还提供全方位的内容管理解决方案和服务，以满足多种应用的需求。此外，巴可优利视平台周围还有数个生态系统合作伙伴，可提供量身定制的组件来进一步增加平台的价值。可以考虑使用触控框架来增强交互性，可以通过边框解决方案来实现与环境的优雅融合，可以通过安装解决方案来实现独立式或曲面安装等。

技术规格

巴可优利视

型号	
型号名称	巴可优利视 700
面板	
LCD技术	PA-VA
分辨率	全高清 (1920 x 1080)
背光	直接 LED
宽高比	16:9
亮度	700 cd/m ² (标准)
对比度	1100:1 (标准)
对比度	1500:1 (典型值*)
白点色温	原生: 10500 K (典型)
屏幕雾化度	28%
颜色调节	Sense X 色彩和亮度自动校准
位深	3 x 10 位
背光寿命	60,000 h (标准)
视角 (H, V)	178° 178°
亮度均匀性	9 点: 98% 13 点: 98% 21 点: 92%
冷却方式	无风扇
工作温度	0°C - 40°C
工作湿度	20% -80% (非冷凝)
存储温度	-20°C -60°C
存储湿度	10% -90% (非冷凝)
响应时间	< 8 毫秒
Temperature sensors	每个面板中都有嵌入式温度传感器
图像保留	先进的算法可减少图像残留
*注意	*: 使用默认出厂设置在单个面板上使用 3x3 棋盘测试图案进行测试。
尺寸	
尺寸	1211.36 x 682.02 x 91.1 毫米 47.7 英寸 x 26.9 英寸 x 3.59 英寸 (内部 SMPS) 1211.36 x 682.02 x 87.1 毫米 47.7 英寸 x 26.9 英寸 x 3.43 英寸 (外部 SMPS)
屏幕对角线距离	55"
净重	17.3 千克 38.1 磅 (LCD 净重) 15.0 千克 33.1 磅 (LCD 净重)
边框宽度	NA (无边框)
连通性	
显示端口	2 个 DP1.2 输入 (当线缆长度超过 3 米时, 需使用 DP 接口 1.2 线缆) 1 个 DP1.2 输出
HDMI	2 个 HDMI 2.0 输入

技术规格**巴可优利视**

USB	2 (仅用于电源)		
网口	2		
HDCP	是 (v2.2)		
电源			
AC输入电压	100-240 VAC, 50-60 Hz		
功率消耗		内部电源	外部电源
	700 尼特	241W	227 W
	500 尼特	185 W	174 W
	350尼特	139 W	130 W
散热			
	700 尼特	822 BTU/小时	775 BTU/小时
	500 尼特	631 BTU/小时	594 BTU/小时
	350尼特	474 BTU/小时	444 BTU/小时
EMC	A 级, 遵循 CE、FCC 或 UL 排放: EN 55032: 2012 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 抗扰度: EN 55024: 2010		
产品安全	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013		
RoHS	EN 50581: 2012		
组成部件	UNI-0001/UNI-0002/UNI-0004/UNI-0005 & WME110		
注意	UniSee Mount can support up to 10 rows in landscape mode and 6 rows in portrait		

生成于: 16 May 2024

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。