

クライメートコントロールケース

Barco独自のクライメートコントロールケースは、ご利用のD320に最適な環境保護を提供します。



技術仕様

クライメートコントロールケース

一般仕様	
ハウジング	■保護レベル：IP45 ■寸法：908x670x92 mm、35.7"x26.4"x3.6"（長さx奥行きx高さ） ■重量：25.4 Kg (55.1 lb) ■ケーブルインレット／アウトレット：34（最大ケーブル直径9mm） ■使用可能な内部スペース：1U
電気系統	■消費電力：最大285W ■電源電圧：オートレンジ88-264 VAC ■端子：3ピンIEC
冷却/加熱 許容量	■タイプ：ペルチェ準拠のエアクーラー／ヒーター（外部・内部の回路が独立） ■冷却力：連続115W ■動作温度：外気 -20-45°C ■内部温度：10-35°C ■内部空気流量：24m3/h
適合規格	■ UL、CE

生成日:08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

