

OverView cPR100 (Cyclops)

100" Display Wall system integrating 3-panel Poly-Silicon LCD technology with SXGA resolution.

Includes front access and rear access.



技術仕様

OVERVIEW CPR100 (CYCLOPS)

一般仕様	
解像度	SXGA
アスペクト比	5:4
カラー	16.7 million
ランプ	• 120 W UHP • operation time 6,000 h (average)
電源	95-230 VAC ± 10%, 50-60 Hz
電力	300 W
輝度	650 lumens
コントラスト	350:1
通信	2 x D9 connectors for RS232 in/out 1 x D9 connector for Com 800 1 x Mouse Out (DIN 13) 1 x Mini-jack for wired RC 1 x IR receivers
互換性	• All current video sources (PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43) in composite, S-VHS, RGB or component forms • All currently proposed HDTV, extended and improved television standards (Eureka 95, Hi-vision, ACTV, IDTV, EDTV ...) • All Computer graphics formats from VGA, SVGA, XGA to SXGA • Most Macintosh computers • Workstations with a resolution up to 2,000x1,280 pixels at 76 Hz • Most sources with a pixel clock up to 200 MHz
寸法ストラクチャ	• Diagonal 100" • Height 2843 mm / 111.93 in. • Width 1944 mm / 76.54 in. • Dept 1487 mm / 58.54 in. • Weight per unit (mechanics, screen, projector): 166 kg 366 lbs • Weight per unit of shielding and trim: 25 kg 55.1 lbs
環境準拠	• Operating temperature: 15-25°C 30-105°F • Humidity: 40-60%, non condensing depending on total wall dimensions
入力	• Input 1 x Video (BNC or cinch) 1 x VGA (D15) connector 3 x Stereo audio L/R (cinch) • Output 1 x VGA (D15) connector 1 x Stereo audio L/R (cinch) 1 x Trigger Output Mini-jack
走査周波数	Horizontal: 15 kHz-115 kHz Vertical: 25 Hz-150 Hz
スクリーン	• Double Element Fresnel-Lenticular Screen, high brightness uniformity, fine pitch, vert./hor. half gain angle: 9°/32°; luminance typ. 240 cd/m² • Single Element Diffusion Screen, excellent white field uniformity vert./hor. half gain angle: 70°/70°; luminance typ. 70 cd/m²
特長	Front accessible servicing area

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

