



MDSC-8532 SSTF/NXF

Monitor cirúrgico 4K UHD



- Otimizado para endoscopia e imagens cirúrgicas
- Imagens de vídeo com cores vivas e nítidas
- Bilhões de cores realistas
- Calibração de cores precisa
- Ligação rápida e failover automático
- Selo ecológico 'A' para uma escolha sustentável

Veja mais com precisão cirúrgica 4K, com nosso monitor endoscópico e cirúrgico de 32" com selo ecológico A. Este monitor 4K UHD oferece brilho excepcional, contraste nítido e imagens de vídeo com cores vivas, importantes onde a morfologia é imperceptível ou embutida.

Sem comprometer a qualidade de imagem

Perceba diferenças mais sutis com a resolução 4K do MDSC-8532. A ampla faixa de cores e a calibração líder do setor da Barco fornecem uma gama completa de cores realistas. E a latência ultrabaixa garante feedback em tempo real para proporcionar uma coordenação perfeita entre olho e mão.

Rápido e eficiente


O MDSC-8532 é leve e tem design fino. Sua interface de usuário dupla – uma na frente e outra atrás – adapta-se às preferências individuais do usuário. O monitor liga rapidamente, tem baixo consumo de energia e possui failover automático.

Configure e altere facilmente as configurações de layout do monitor para se adequar ao seu procedimento. E aumente a eficiência com botões de atalho personalizáveis.

Design centrado no usuário

O design fino, leve e moderno apresenta um design de vidro totalmente frontal otimizado com proteção de moldura em todos os lados que protege contra danos causados por luzes cirúrgicas e suportes intravenosos. Ele também protege o monitor contra fluidos cirúrgicos e contaminantes.

O design sem ventoinha (versão SSTF) e a cobertura inteligente do cabo



suportam controle de infecção, desinfecção e limpeza. O MDSC-8532 está aprovado para uso próximo a pacientes e inclui um método de failover automatizado.

É rápido de ligar e possui failover automático. Um design de interface dupla (frontal e traseira) acomoda as preferências individuais do usuário, enquanto atalhos personalizáveis permitem interações mais rápidas do usuário.

O MDSC-8532 vem com garantia de 3 anos e possibilidade de extensão para 5, com nosso pacote EssentialCare.

Modelos

- MDSC-8532 SSTF: Monitor 4K de 32" com conectividade SSTP DisplayPort e design sem ventoinha, versão branca
- MDSC-8532 NXF: display 4K de 32" com conectividade SSTP DisplayPort, design sem ventoinha e decodificador Barco Nexxis integrado (*), versão branca(*) Nexxis versão 1.18.04 ou superior

Especificações técnicas**MDSC-8532 SSTF/NXF**

Especificações gerais	
Tecnologia de tela	LCD TFT AM/Iluminação de fundo de LED
Tamanho de tela ativa (diagonal)	32 pol (813 mm)
Tamanho de tela ativa (H x V)	708 x 399 mm
Relação de aspecto	16:9
Brilho	Nativo: 850 cd/m ² (típico) Configuração padrão: 550 cd/m ² estabilizado a 6500K e espaço de cor nativo
Resolução	3840 x 2160 pixels
Distância entre pontos	0,1845 mm
Suporte a cores	1 bilhão (profundidade de cores de 10 bits)
Gama de cores	Nativo: 94% NTSC
Calibração de cor	ITU-709, DCI-P3, BT.2020 (as cores reproduzíveis BT.2020 estão dentro do limite do painel LCD)
Ângulo de visualização	178° Hor / 178° Ver
Razão de contraste	1350:1 (típico)
Tempo de resposta	T _{ligado} + T _{desligado} = 18 msec (típico)
Ponto de branco	Calibrado: 5600K, 6500K, 7600K, 9300K
Curva de gama	Nativo, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, Video1, Video2, DICOM (nível de revisão)
Tela de proteção frontal	Vidro antirreflexo de aluminossilicato alcalino de 2 lados com revestimento anti-impressão digital
Teclado	Frete: toque capacitivo de 5 teclas -programável pelo usuário Traseira: membrana de 5 teclas
Entradas de vídeo	MDSC-8532 SSTF 4K-UHD input: <ul style="list-style-type: none">■ 1x DP 1.2 SST / MST up to 3840 x 2160 @ 50/60 Hz (user configurable)■ 2x HDMI™ 2.0 up to 3840 x 2160 @ 50/60 Hz FHD input (upscaled to UHD): <ul style="list-style-type: none">■ 1x DVI■ 1x 3G-SDI;■ Note: DP, HDMI and DVI all suport HDCP 1.4 MDSC-8532 NXF 4K-UHD input: <ul style="list-style-type: none">■ 1x DP 1.2 SST / MST up to 3840 x 2160 @ 50/60 Hz (user configurable)■ 1x HDMI 2.0 up to 3840 x 2160 @ 50/60 Hz FHD input (upscaled to UHD): <ul style="list-style-type: none">■ 1x DVI■ 1x 3G-SDI; · 2x FO SFP+ for 4K-UHD Nexxis link · Note: DP, HDMI and DVI all support HDCP 1.4
Saídas de Vídeo	DP 1.2 SST (cópia de entrada principal) 3G-SDI (loop-through)
Outra conectividade	USB-A (atualização do Field FW com pen drive) USB-B (protocolo serial de controle remoto)
Recursos	Teclas de função programáveis pelo usuário, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Image Mirror and Rotation, Zoom, Pan, modo Failover, perfis de usuário, upscaling de alta qualidade de entrada SD / FHD para UHD, upload FW do pen-drive
Consumo de energia	Máx. 100 W/24 V ± 10% Modo de baixo consumo de energia: 2,0 W típico

Especificações técnicas**MDSC-8532 SSTF/NXF**

Alimentação de energia externa	Entrada CA: 100 – 240 VAC/47-63 Hz comutador automático Saída CC: +25 VDC/8 A Dimensões: 204x81x43 mm (8,0x3,2x1,7") Peso: 0,9 kg (2 libras)
Potência de saída CC	Conector DP: +3,3 V/500 mA Conector USB: +5 V/1 A
Dimensões (L x A x P)	768 x 480 x 79 mm (30,2 x 18,9 x 3,1")
Dimensões com a embalagem (L x A x P)	900 x 720 x 170 mm (35,4 x 28,3 x 6,7")
Tela de peso líquido	12,0 kg (26,5 lbs)
Peso líquido na embalagem	19,0 kg (41,9 lbs)
Padrão de montagem	VESA 100x100 mm
Temperatura de operação	0°C a 35°C para desempenho 0°C a 40°C para segurança
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Umidade de operação	20% a 85% (sem condensação)
Umidade de armazenamento	10% a 85% (sem condensação)
Altitude operacional	3.000 m máx./70 kPa
Altitude de armazenamento	5.500 m máx./50 kPa
NMS Compatibility (for NXF version only)	Compatible from NMS version 1.18.04 onwards. Please always check Nexxis OR System Compatibility Matrix
Certificações	<ul style="list-style-type: none">■ Aprovações/Marcação: CE (Dispositivo Médico Classe I), c-UL-us, DEMKO, CCC■ Conformidade verde: ROHS-3, REACH, WEEE■ ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012■ CAN/CSA-C22.2 N° 60601-1: 14■ IEC 60601-1: 2012 Edição 3.1■ EN 60601-1: 2006 + A1:2013■ IEC 60601-1-2 (2014)■ EN 60601-1-2 (2015)■ FCC CFR 47 Parte 15 Subparte B (Classe B)■ ICES-003 (Classe B)■ GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008■ IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005■ UL 60950-1, 2ª edição (para fazer a equivalência com NOM-019)
Classificação de proteção	IP21 (IP45 lado frontal apenas)
Garantia	3 anos

Gerada em: 07 May 2024

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.