



C7

Pannello a LED montato su superficie con dot pitch di 7 mm e luminanza di 2.000 nit



I display a LED serie C di Barco sono display ecosostenibili che consumano una minore alimentazione rispetto ad altri display a LED, oltre a generare un calore molto inferiore. Il display a LED C7 è una soluzione per interni destinata a installazioni temporanee e permanenti. Presentano anche una durata effettiva di 100.000 ore con conformità RoHS.

Il massimo delle prestazioni

Fortunatamente, l'ecosostenibilità non comporta una rinuncia alle prestazioni. Con i suoi 2.000 nit ad alto contrasto calibrato, il C7 si impone anche negli ambienti dalle esigenze più complesse. La riproduzione cromatica avanzata viene attuata mediante algoritmi complessi di calibrazione e controllo. Tutta questa tecnologia è integrata in un gruppo ultrasottile, senza ventola, che non richiede attrezzi per l'implementazione e la manutenzione.

Elaborazione immagini flessibile

C7 è pilotato da un processore video DX per offrire un'elaborazione immagini flessibile. È possibile zoomare, ritagliare e creare finestre multiple senza apparecchi supplementari.

I display a LED serie C di Barco sono display ecosostenibili che consumano una minore alimentazione rispetto ad altri display a LED, oltre a generare un calore molto inferiore. Presentano anche una durata effettiva di 100.000 ore con conformità RoHS.

Il massimo delle prestazioni

Fortunatamente, l'ecosostenibilità non comporta una rinuncia alle prestazioni. Con i suoi 2.000 nit ad alto contrasto calibrato, il C7 si impone anche negli ambienti dalle esigenze più complesse. La riproduzione cromatica avanzata

Fortunatamente, l'ecosostenibilità non comporta una rinuncia alle prestazioni. Con i suoi 2.000 nit ad alto contrasto calibrato, il C7 si impone anche negli ambienti dalle esigenze più complesse. La riproduzione cromatica avanzata viene attuata mediante algoritmi complessi di calibrazione e controllo. Tutta questa tecnologia è integrata in un gruppo ultrasottile, senza ventola, che non richiede attrezzi per l'implementazione e la manutenzione.

Elaborazione immagini flessibile

C7 è pilotato da un processore video DX per offrire un'elaborazione immagini flessibile. È possibile zoomare, ritagliare e creare finestre multiple senza apparecchi supplementari.

Specifiche tecniche

C7

Specifiche generali	
Passo pixel	7,69 mm, 52x52 pixel per pannello, 16.900 pixel/m ²
Luminosità	2.000 nit
Configurazione LED	SMD RGB 3-in-1, pacchetto nero
Densità pixel	16.900/m ² 2.704/pannello (52x52)
Angolo di visuale orizzontale	140° (min 50% luminosità)
Angolo di visuale verticale	140° (min 50% luminosità)
Rapporto di contrasto	3500:1 a 200 lux
Durata	100.000 ore (a luminosità 50%)
Consumo energetico	100 W/pannello (val. medio)
Peso per pannello	6,4 kg
Peso/m ²	40 kg
Dimensioni (AxLxP)	400 x 400 x 63 mm
Elaborazione	16 bit/colore
Colori	281 trilioni
Intervallo di aggiornamento	3200 Hz
Intervallo di temperature	0/+40 °C (funzionamento) -20/+60 °C (immagazzinamento)
Umidità	35%/85% (funzionamento) 10%/90% (immagazzinamento)
Supporto traliccio	Altezza massima 12 pannelli
Supporto base	Altezza max pari a 25 pannelli
Compatibilità sorgente	DVI, SD-SDI, HD-SDI
Connessione alimentazione	Max 20 pannelli/circuito 16 A
Connessione dati	Fino a 150 pannelli per uscita NNI
Allineamento a "Z" tra pannelli	+/-0,5 mm
Capacità curva	0° (standard) Raggio +4 m / +8 m / -10 m / -22 m (opzionale)
Strutture curve alternative	Perni personalizzati necessari
Certificazioni	ETL, CE, FCC, CCC, RoHS (in attesa)

Generato il: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.