

Painel de controle do ClickShare

Painel de controle intuitivo que combina perfeitamente com os sistemas de sala de videoconferência sem fio ClickShare Hub



- **Inicie sua reunião híbrida com apenas um toque — sem atrasos, sem bagunça**
- **A conexão USB-C única de 10 m garante uma configuração limpa**
- **Kit extensor CAT opcional para instalação flexível**
- **Tempo de configuração zero, implantação e gerenciamento facilitados**
- **Tela responsiva de 10 polegadas com várias opções de montagem**

O Painel de Controle ClickShare é parte integrante do sistema de sala de videoconferência sem fio ClickShare Hub, fornecendo uma interface intuitiva para iniciar e gerenciar reuniões híbridas. Com um único toque, você pode iniciar sua videochamada do Microsoft Teams, garantindo uma experiência de reunião tranquila e eficiente.

Previsão de disponibilidade para o final de 2025.

Especificações técnicas

PAINEL DE CONTROLE DO CLICKSHARE

Especificações gerais

Tela sensível ao toque	Tela sensível ao toque capacitiva projetada de 10,1 polegadas com revestimentos antirreflexo e anti-impressão digital, suporte para até 4 pontos de toque para maior visibilidade e durabilidade
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 nits
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Cima/Baixo/Esquerda/Direita)
Sensor de detecção humana	Detecta automaticamente movimentos humanos no ambiente em um raio de 2 metros e campo de visão de 90° para ativar o sistema.
Conexões	USB-C
Faixa de temperatura	0°C -+40°C
Umidade	Armazenamento: 0 a 90% de umidade relativa, sem condensação Operação: 0 a 85% de umidade relativa, sem condensação
Sistema anti-roubo	Fechadura Kensington
Dimensões (AxLxP)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Consumo de energia	Operacional: 7,3 W (máx.) Em espera:
Peso	820g

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Tipo C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60 mm/30 mm (Fixo/Temporário) Embora uma curvatura mínima de 30 mm seja aceitável durante o manuseio ou encaminhamento, ela não deve ser mantida como uma fixação permanente.
Temperature range	Operação: -10°C + 60°C (+14°F a +140°F) Armazenamento: -20°C a +70°C (-4°F a + 158°F)
Humidity	Armazenamento/Operação: 0 a 85% de umidade relativa, sem condensação
Flame rated	VW-1

Gerada em: 18 Aug 2025

© 2025 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.