

ClickShare CX-50 2ª generación

Solución de conferencias premium para salas de gran impacto



- Pantalla dual: personas y contenido en dos pantallas
- Cambio sin esfuerzo entre el modo UC y la experiencia BYOM
- RoomDock con cable para compartir contenido 4K y conectividad alternativa
- Producto neutro en carbono
- 100% seguro, encriptado y gestionado en la nube

ClickShare CX-50 de 2ª generación ofrece conferencias inalámbricas flexibles en espacios de reunión y salas de juntas de gran impacto. Cuando entras en la sala de reuniones, ClickShare te conecta automáticamente a los dispositivos de la sala, como cámaras, micrófonos, altavoces, barras de sonido y pantallas.

Inicie una reunión desde su portátil en cuestión de segundos utilizando su plataforma de videoconferencia preferida. Haz que las reuniones híbridas sean fáciles, con un solo clic en el Botón ClickShare o en la App ClickShare, tanto para empleados como para invitados.

Especificaciones del producto

CLICKSHARE CX-50 2ª GENERACIÓN

Especificaciones generales

Sistema operativo	Windows 10 o superior macOS 11 (BigSur) y superior Android v11 y superior (ClickShare App) iOS 14 y superior (ClickShare App)
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo o AMD Ryzen 7 / 8 GB de RAM / SO: Windows 10 última compilación o Mac OS Mojave última compilación Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos o AMD Ryzen 9 / 8 GB de RAM / SO: Última versión de Windows 11 o Última versión de Mac OS
Salidas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. HDMI™ 1.4b
Entradas de vídeo	1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b
Salida de audio	USB, conector, HDMI
Botones de ClickShare	2
ClickShare app	Escritorio y móvil
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast
Número máximo de conexiones simultáneas (con botones y/o aplicación)	2
Nivel de ruido	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo autónomo WPA2-PSK o IEEE 802.1X mediante el ClickShare Button en modo de integración en red
Protocolo de transmisión inalámbrica	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre el ClickShare Button y la ClickShare Base Unit la Banda de frecuencia esta entre los 2,4 GHz y 5 GHz (DFS)
Banda de frecuencias	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)
Conexiones	1 LAN Ethernet de 1 Gbit 1 USB C 2.0 (detrás); 2 USB-A tipo A 2.0 (detrás); 1 USB-A 2.0 (delante) Salida de línea analógica en toma jack miniatura (3,5 mm), S/PDIF digital
Rango de temperatura	En funcionamiento: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máximo: 35°C (95°F) a 3000m Almacenamiento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Humedad	Almacenamiento: 0 a 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: 0 a 85% de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cerradura Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Compatibilidad e interactividad con pantalla táctil	Sí
Conferencia inalámbrica	Mediante App o Button
Vista local	Alta calidad
Conexión de red	LAN y WiFi (dual)
Gestión y presentación de informes	Sí
Garantía	1 año estándar. 5 años de cobertura al darte de alta a través de SmartCare
Dimensiones de la Unidad Base ClickShare	
Dimensiones (AlxAnxPr)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Consumo de energía	En funcionamiento: 50 W (máx.) En espera:
Fuente de alimentación	Enchufe estándar 110/220 V CA
Peso	900 gr

Generado en: 05 Feb 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.