

SLM R9+ Performer

Compact, SXGA+ resolution and 9000 Ansi Lumen light-output.



Especificações técnicas

SLM R9+ PERFORMER

Especificações gerais

Saída de luz	9000 ANSI Lumens 9500 Center Lumens														
Resolução	1400 x 1050 (native)														
Uniformidade de brilho	> 90% for the total screen														
Razão de contraste	1600 : 1 (full field) High contrast mode: 2000 : 1														
Visor	3 Chip DLP SXGA+ (resolution of 1400 x 1050 pixels (aspect ratio 4:3)).														
Recursos	- Picture in picture - Seamless switching with effects - Standard light shutter - Rigging point - Carrying handle - High contrast mode - P7 color processin														
Imagem em imagem	2 sources simultaneous														
Entradas	Fixed inputs 2x Configurable 5-Wire (BNC; incl. 2 video decoders) 2x DVI (Digital Visual Interface) Modular inputs Standard: 1x SDI (+ loop through) Optional: 1x HDSDI (+ loop through)														
Saídas	DVI out (1400 x 1050) of full screen composed image														
Comunicação	1x RS-232C IN (D-9 connector) 1x RS-232C OUT (D-9 connector) 1x RS-232C IN (XLR connector) 1x 2way prop. protocol to Rugged remote (5 pins XLR connector) 1x prop. protocol (RJ45 connector) - mini-jack for wired remote control														
Compatibilidade	- All current video sources (PAL, SECAM, NTSC) in Composite, S-VHS, Component or RGB formats - All currently proposed HDTV, extended and improved television standards (1080i, 720p) - All computer graphics formats from VGA, SVGA, XGA, SXGA, full HD to UXGA - Most Macintosh computers - Electronic workstations with a resolution up to 1600 x 1200 pixels at 75 Hz - Most computer sources with a pixel clock up to 200 MHz - DVI sources up to SXGA+														
Compatibilidade de fonte de entrada	max. input: up to 1920 x 1080 and 1600 x 1200														
Tamanho da tela	From 1-8m / 3-26ft recommended														
Frequências de Varredura	Pixel clock >162Mhz (UXGA 60hz)														
Conexão de rede	Optional (10 base-T)														
Servidor de vídeo integrado	Optional DIMM PC available Remote control projector over ethernet via webserver														
Temperatura Ambiente	Max 35°C (95°F)														
Lâmpada	1.75 kW Xenon Warranty univeral lamphouse: 1000 Hrs														
Lentes	<table><tr><th>Lens</th><th>Order nr</th></tr><tr><td>TLD (HB) 0.8</td><td>R9842040</td></tr><tr><td>TLD (HB) 1.2</td><td>R9840770</td></tr><tr><td>TLD (HB) 1.6 - 2.0</td><td>R9842060</td></tr><tr><td>TLD (HB) 2.0 - 2.8</td><td>R9842080</td></tr><tr><td>TLD (HB) 2.8 - 5.0</td><td>R9842100</td></tr><tr><td>TLD (HB) 5.0 - 8.0</td><td>R9842120</td></tr></table>	Lens	Order nr	TLD (HB) 0.8	R9842040	TLD (HB) 1.2	R9840770	TLD (HB) 1.6 - 2.0	R9842060	TLD (HB) 2.0 - 2.8	R9842080	TLD (HB) 2.8 - 5.0	R9842100	TLD (HB) 5.0 - 8.0	R9842120
Lens	Order nr														
TLD (HB) 0.8	R9842040														
TLD (HB) 1.2	R9840770														
TLD (HB) 1.6 - 2.0	R9842060														
TLD (HB) 2.0 - 2.8	R9842080														
TLD (HB) 2.8 - 5.0	R9842100														
TLD (HB) 5.0 - 8.0	R9842120														
Deslocamento de Lente	Vertical: -10% to +110% Horizontal: -50% to +50% (small differences occur per lens type)														
Codificadores da lente	On zoom and focus (with TLD lenses)														

Especificações técnicas

SLM R9+ PERFORMER

Razão de alcance	Lens	Throw ratio
	TLD (HB) 0.8	0.75
	TLD (HB) 1.2	1.1
	TLD (HB) 1.6 - 2.0	1.45 - 1.85
	TLD (HB) 2.0 - 2.8	1.85 - 2.55
	TLD (HB) 2.8 - 5.0	2.55 - 4.55
	TLD (HB) 5.0 - 8.0	4.55 - 7.3
	TLD+ (HB) 7.5 - 11.2	7.5 - 11.2
ScenergiX	Standard horizontal and vertical electronic edge blending	
Núcleo DLP™ vedado	Standard	
Filtros de poeira	Dense, high quality microfilters available as spare kit, in a 6-pack & 24-pack	
Nível de Ruído	61 dBA (at 40°C)	
Tensão dos Cabos Elétricos	200-240 V	
Consumo de energia	2250 W	
Dissipação de Potência	Max 6830 BTU/h	
Energia de CA	190V -255V (50Hz -60Hz)	
Peso	56 kg (124 lbs)	
Dimensões	WxLxH	
	585 x 876 x 429 mm	
	(23.0 x 34.5 x 19.9 inch)	
Regulamentos de Segurança	Compliant with UL1950 and EN60950	
Interferência Eletromagnética	Complies with FCC rules & regulations, part 15 Class A and CE EN55022 Class A	
Informações para Pedidos	Projector: R9010320	
	Spare lamp: R9841810	
	6-pack dust filters: R8454096K	
	24-pack dust filters: R84540924K	

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

