

# MFGD 5421 BB

Monitor monocromo de 5MP



## Especificaciones del producto

## MFGD 5421 BB

### Especificaciones generales

tecnología	<ul style="list-style-type: none"><li>TFT AMLCD Dual Domain IPS</li><li>Escala de grises, 3 subpíxeles por píxel</li></ul>
resolución nativa	2560 x 2048/2048 x 2560
Profundidad de píxel	0,165 mm
diagonal de pantalla activa	540,9 mm (21,3")
area de pantalla activa	422,4 x 337,9 mm (16,6 x 13,3")
Ángulo de visualización	170° (contraste de 10:1)
Contraste para sala oscura	600:1 típico
Luminancia	<ul style="list-style-type: none"><li>500 cd/m2 (145,9 fl) calibrado</li><li>700 cd/m2 (204 fl) máximo</li></ul>
Estabilización, calibración y QA automatizado	I-GUARD® integrado, pendiente de patente
Entrada de vídeo digital	Dual DVI (conforme a VESA DVI)
Entradas de vídeo analógicas	No
Control del visual y comunicación	<ul style="list-style-type: none"><li>DDC (conforme a la norma DDC2Bi)</li><li>EDID</li></ul>
Vídeo digital / conector de entrada DDC	Un conector DVI físico, un cable
USB	Concentrador USB con 1 puerto ascendente y 2 puertos descendentes
Resolución soportada	<ul style="list-style-type: none"><li>Resolución 2560 x 2048 (horizontal)</li><li>Resolución 2048 x 2560 (vertical, incluye Portrait Accelerator)</li><li>Arranque VGA (asignación de píxeles de 1 a 1)</li></ul>
Alimentación de entrada	De 90 a 264 V CA, de 45 a 65 Hz, 72 W máximo
Ahorro de energía	Compatible con DPMS
Rango de temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Dentro de las especificaciones	De 15 °C a 35 °C (de 59 °F a 95 °F)
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"><li>CE</li><li>UL60950</li><li>CSA C22.2 n° 60950 (c-UL)</li><li>CB</li><li>IEC 60950</li><li>DEMKO EN 60950</li></ul>
dimensiones	P: 408 x 592 x 217 mm (16,1 x 23,3 x 8,5")
Emisión	<ul style="list-style-type: none"><li>EN 55022</li><li>EN 50082-1</li><li>FDA 510 k</li></ul>
peso	13,5 kg (29,7 libras)
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"><li>Base giratoria e inclinable con rotación P/L</li><li>Norma de montaje VESA de 100 mm</li><li>Cubierta frontal con revestimiento antirreflejante</li></ul>
Controles del visual	<ul style="list-style-type: none"><li>Encendido/apagado de la pantalla</li><li>Ajuste de retroiluminación</li><li>Menú de visualización en pantalla</li></ul>

Generado en: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.