

wePresent WiPG-2000

WiPG-2000は、オンボードUSBメディア、ドキュメントプレーヤー、ストリーミングビデオなどの機能を備えた、会議室と役員会議室向けのお手頃なソリューションです。この製品は製造終了しました。代替品については、WiCS-



- さまざまなネットワークアクセスソリューション（有線LAN、無線LAN、または両方同時）を提供することで、ネットワークの柔軟性が増大します。
- USBトークンをご使用のwePresentに挿入し、ファイルを開いて、ドキュメントや画像を表示するか、またはオーディオやビデオメディアを再生します。
- ビデオファイルをフル1080p解像度で遅延なくwePresentにストリームします。
- オンスクリーン注釈機能を使い、よりインタラクティブなプレゼンテーションを実現します。

すべてのwePresentモデル同様、WiPG-2000にはクロスプラットフォーム機能があり、Windows、macOS、Android、iOSデバイス間で相互にプレゼンテーションを行えます。またWiPG-2000は、Apple AirPlayの基本サポートも提供し、ユーザーはAppleのネイティブプロトコルを使用して参加できます。

テクノロジーを使用して人々をつなぎ合わせる

WiPG-2000では、WiPG-1000のすべての機能が使えることに加え、細かな点までカバーしたスマートなアップグレードが行われています。オンスクリーン注釈機能と仮想ホワイトボード機能により、発表者は重要なポイントをハイライトし、プレゼンテーション中にアイデアを詳細に説明することができます。USBマウスをユニットに差し込んで使用することで、発表者は簡単にスクリーン上で注釈を付けることができ、タッチスクリーンディスプレイなしでモデレーターの会議コントロール機能を利用できます。

オンボードビデオとメディアプレーヤー

オンボードのUSBポートを使用することで、PC、Mac、モバイルデバイスを使わずとも、ドキュメント、メディア、ビデオのプレゼンテーションが完結します。ゲストは、MirrorOpソフトウェアを実行するUSBトークンを使用することで、インストールすることなく個人のデバイスで接続と参加が可能です。またwePresentユニットから直接ソフトウェアを起動することでも、ゲストはソフトウェアをインストールせずに参加できます。

会議と学習のための接続ツール

ウェブスライドを使用することで、発表者はオーディエンスの注意を共有中のコンテンツへ向けさせ、集中を維持することができます。この機能を有効にすることで、接続しているすべてのオーディエンスメンバーは、ディスプレイに投影されているコンテンツとオンスクリーンの注釈を、各自のデバイス上でリアルタイムに見ることができます。

一対多配信では、複数のネットワーク接続されたwePresentへ同時にプレゼンテーションの内容を表示でき、大規模の会議や学習環境に理想的なソリューションです。

WiPG-2000は、すべての会議および学習発表ニーズに対して柔軟かつ手頃なソリューションを提供します。

技術仕様**WEPRESENT WIPG-2000**

一般仕様	
オペレーティング・システム	Windows 7, 8, 10 以降 Mac OS X 10.9 以降 Android 4.0 以降 iOS 9 以降
ビデオ出力	1 x HDMI 1 x VGA 端子
フレームレート	最大 30 fps
出力解像度	最大 1080p
接続中のユーザー	最大 64
ソース	固定スクリーン・レイアウトで同時に最大 4 つまで
オーディオ出力	HDMI アナログはオーディオ・ジャック 3.5mm 経由
認証プロトコル	WPA WPA 2 PSK WPA Enterprise
無線伝送プロトコル	2.4G (b/g/n) / 5G (a/n) 切替可能
接続距離	最大 30m
インターフェース	1 x 15 ピン VGA (後面) 1 x RJ-45 イーサネット LAN (後面) 1 x HDMI (後面) 2 x USB 2.0 (前面) + 1 x USB 2.0 (後面) 1 x ステレオ電話ジャック (後面) 1 x LED 電源ボタン (前面) 1 x リセット・ボタン (底面)
電力	外部電源アダプター (5VDC、2.6A) イーサネットによる給電 (4.4W)
消費電力	15.3W (全負荷消費電力)
熱損失	18.755BTU/hr
重量	801g (パッケージ込み) 293g (パッケージは除く)
寸法	216 x 220 x 66mm (アンテナなし、パッケージ込み) 159 x 91 x 29.9mm (アンテナなし、パッケージは除く)
動作温度範囲	0° C~40° C
動作湿度範囲	≤ 90%

生成日:15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。