

Valkyrie



What is TruePix
TruePix

技術仕様

VALKYRIE

一般仕様	
解像度	3840 x 2160
ピクセルピッチ	1.2
ピクセル/モジュール	480 x 270 (HxV)
Number of tiles	64
輝度	>600 Nits
輝度均一性	>98%
画像処理	23 bit
色の深み	16 bit (281 trillion colors)
コントラスト	9,000:1
HDR	HLG / HDR10 supported
減光	0-100%
シェーダー	No
リフレッシュ・レート	3,840 hz
フレームレート	24 / 25 / 29.97 / 30 / 47.95 / 48 / 50 / 59.94 / 60 / 100 / 119.88 / 120 / 144 Hz
水平視野角	160° +/-5°
垂直視野角	160° +/-5°
制御	Infinipix® Gen2
通信	tbc
3D	3D Supported
寸法 幅×長さ×高さ	487.92 x 274.48 cm (192.08 x 108 inches)
重量/タイル	8.2kg/tile (single PSU) 8.6 kg/tile (dual PSU)
重量	524.8 kg (single PSU), 550.4 kg (dual PSU)
動作湿度	10% -80%
動作温度	-10°C to +40°C / 14°F to 104°F
IPレート	IP30
消費電力	775 W/m ² (max) = total 16,2kW 273 W/m ² (typ) = total 5,63kW less than 10 W/m ² (standby) = less than 200W total
BTU / 時間	2,404 BTU/h/m ² (max) 1,026 BTU/h/m ² (typ)
電源要件	110-130V/200-240V, 50-60 Hz
設置	Self-leveling with surface tolerance compensation
サービス性	Full front & full back service
モジュールの交換	Automated parallel motorized extraction
モジュールの配置	Guided module placement
エルゴノミクス	SteadyView driver algorithm to reduce eye fatigu
証明書	E, UL, FCC class A, RoHS, WEEE, REACH, CCC, RCM
保証	3 years, can be extended up to 8 years

生成日:22 Jun 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。