


OBIETTIVO GC+ (2,0 - 4,0: 1)



Specifiche tecniche**OBIETTIVO GC+ (2,0 - 4,0: 1)****Specifiche generali**

Tipo di lente	LENTE GC+ (2.0 -4.0: 1)
Funzionamento F/#	2,2 (grandangolo) -2,8 (teleobiettivo)
Rapporto di zoom	2x
Rapporto focale	2.0 -4.0 : 1
Lunghezza focale	42,4 -84,5 millimetri
Gamma di messa a fuoco	50° -500°
Distanza di proiezione	2,10 -42,43 m
Zoom motorizzato	Si
Messa a fuoco motorizzata	Si
Peso	Netto: 3 kg Lordo: 5,6 kg

Generato il: 19 Feb 2025

© 2025 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.