


XLM HD30

Трехчиповый DLP-проектор, 2K, 30000 люмен



Barco's XLM HD30 is the brightest projector in the world that is natively equipped with picture-in-picture technology. It is the ultimate choice for dynamic presentations in very bright areas, such as large halls, conference theaters, auditoriums, and houses of worship.

Powerful projection for the largest venues

The XLM HD30's 30,000 lumens light output is strong enough to conquer any ambient light condition, and project images in deep, saturated colors on a large screen. Through its superior video processing and picture-in-picture capabilities, you can make your presentations interactive and energizing without the need for extra peripherals. In addition, it is amazingly quick to set up.

Extensive durability

Barco's XLM HD30 projector features a sealed optical engine that prevents dust, smoke or other environmental contamination from affecting its image quality. Additionally, thanks to its liquid cooling, noise levels are cut to a minimum which benefits the XLM's reliability, guaranteeing a long system lifetime and ensuring that your investment will pay off.

- Полностью герметичный DMD-модуль
- Многоэкранный интерфейс
- Минимальная задержка изображения
- Простота управления
- Механизированная регулировка наклона

- Высококачественное сглаживание кромок
- Набор инструментальных средств проектора
- Регулируемая система сходимости
- Жидкостное охлаждение
- Встроенные такелажные узлы
- Широкие возможности благодаря модульной конструкции
- Модульные входы
- Резервное питание для ламп
- Модуль корпуса лампы
- Держатель для линз с функцией Click & Play
- Дополнительно можно приобрести транспортировочный контейнер

Технические характеристики**XLM HD30**

Общие характеристики	
Тип проектора	Трехчиповый цифровой DLP-проектор Full HD
Технология	1,2-дюймовый DMD™ x3
Разрешение	2048 x 1080
Яркость	32000 люменов по центру 30000 люменов по ANSI
Уровень контрастности	2,000:1 до 2800:1 (высококонтрастный режим)
Однородность яркости	80%
Форматное соотношение	16:9
Scene9iX	Горизонтальное и вертикальное смешивание углов
Тип объектива	XLD
Объективы	XLD 1:1 1.45-1.8:1 1.8-2.4:1 2.2-3.0:1 2.8-5.5:1 5.5-8.5:1
Сдвиг оптической линзы	По вертикали: от 110% до -75% По горизонтали: от -50% до +50% (на трансфокаторе)
Коррекция цвета	P7
Лампы	Ксеноновая лампа мощностью 6,3 кВт
Срок эксплуатации лампы	1000 часов
Транспортировка с лампой	Нет
Экран лампы, быстрая замена	Да
Замена лампы заказчиком	Да
Гарантия на лампу (замена в месте эксплуатации/замена на заводе)	90 дней, 500 часов/пропорционально 750 часам
Ядро Sealed DLP™	Стандарт
Оптический затемнитель	Стандарт
Картинка в картинке (PiP)	Четыре источника одновременно
Ориентация	стол — потолок — сторона (книжная) — вертикальная
DMX 512	Опция
WARP	Горизонтальная коррекция трапециевидных искажений
Встроенный веб-сервер	Не применимо
CLO (постоянная светотдача)	Стандарт
Функция объемного изображения 3D ready (дополнительно)	Пассивный Infitec
Входы	DVI; 2x HDS/SDI; RGB-HV VGA
Факультативные входы	Video/Svideo; RGB-HV VGA; HDS/SDI; DVI; YUV/RGB (видео)
Разрешения входного сигнала	От NTSC до 2048 x 1080
Максимальная частота обновления пикселей	165 МГц
Программные средства	Projector Toolset
Контроль	Проводное управление XLR + ИК, RS232
Соединение сети	10/100 base-T, разъем RJ-45
Требования к источнику питания	220-240 вольт или 380-400 вольт, 50-60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	8000 Вт
Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F)	67 дБ (А)
Температура окружающей среды при эксплуатации	0-40°C/32-104°F
Влажность при эксплуатации	0-80% (без конденсата)
Расcеяние БТЕ	макс. 27297 БТЕ/ч
Габариты (WxLxH)	810 x 1563 x 631 мм 31,88 x 61,53 x 24,84 дюйма
Вес	180 кг (396,83 фунта)
Транспортировочные габариты	(Д x Ш x В) 1750 x 1000 x 1050 мм 68,89 x 39,36 x 41,33 дюйма
Масса брутто отправляемого с завода груза	200 кг (440,92 фунта)
Стандартные аксессуары	Шнур питания, беспроводной/проводной XLR пульт дистанционного управления повышенной прочности
Сертификаты	Соответствие UL1950 и EN60950, правилам и нормам FCC, часть 15 класс А и CE EN55022 класс А, RoHS
Гарантия	2 года

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

