


# Ushio DXL-40BAF/LU

Ushio DXL-40BAF/LU



**技术规格****USHIO DXL-40BAF/LU****一般规格**

供应商	USHIO
供应商订单号	DXL-40BAF/LU
保修小时数	1900

生成于: 21 Jan 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。