

# ClickShare CX-20

Wygodne konferencje bezprzewodowe w małych salach konferencyjnych i miejscach zbiórek



- **Model konferencji bezprzewodowej, klasa podstawowa**
- **Prowadź spotkania wideo za pomocą laptopa**
- **Rozpoznawalny ClickShare Button dla pracowników i gości**
- **100% secure, encrypted and cloud-managed**

ClickShare CX-20 udostępnia funkcje konferencji w małych salach konferencyjnych. When you walk into the meeting room, ClickShare automatically connects you to room devices like cameras, mics, speakers, sound bars and displays.

Start a meeting from your laptop within seconds, using your preferred video conferencing platform. Make hybrid meetings easy, with just one click on the ClickShare Button or the ClickShare App, both for employees and guests.

**Product specifications****CLICKSHARE CX-20**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standardowa wtyczka audiowizualna 110/220 V lub USB-C
Power consumption	Gotowe do użycia: 5–10 W, 24 W maks.
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 10 i macOS 11 (BigSur) lub wyższe wersje. Android v11 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare) iOS 14 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)
System requirements	Poniżej znajdziesz listę wymagań, które należy spełnić, aby bezproblemowo korzystać z Microsoft Teams lub Zoom. Minimalne: dwurdzeniowy procesor Intel i3 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mojave Zalecane: czterordzeniowy procesor Intel i5 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mac OS
Video outputs	4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. HDMI 1.4b lub USB-C DisplayPort 1.2
Audio output	USB, HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Reach	Maks. 30 m (100 stóp) między ClickShare Button a ClickShare Base Unit Pasmo częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz (DFS)
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w wybranych krajach)
Connections	1x kabel Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB typu C 2.0 (z przodu); 1x USB typu A 2.0 (z przodu)
Temperature range	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks. 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Prowadzenie konferencji bezprzewodowych	za pośrednictwem aplikacji lub Button
Local view	Lokalny widok wyłącznie wyświetlacza w sali
Network connection	LAN i WiFi *
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok. 5-letnie usługi SmartCare

Last updated: 08 Aug 2023

© 2018 Barco nv. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Due to continued innovation, information and technical specifications are subject to change without prior notice. Please check [www.barco.com](http://www.barco.com) for the latest specifications.