


UDX-W22

輝度21,000ルーメン、WUXGA解像度の3チップDLPレーザーフォスファア大会場用プロジェクター



- 驚異的な映像体験を実現する高輝度画像
- 設置および搬送の時間を短縮
- レーザーフォスファア光源の採用によりコストを削減
- 24時間連続使用に対応

UDXシリーズは、驚異的な映像体験を実現する性能を備えつつ、設置と搬送の時間を短縮し大幅なコスト削減を実現します。市場トップクラスのコンパクトなサイズで、冷却システム一体型の高輝度レーザープロジェクターシリーズであり、イベントや会場の種類を問わず、信頼性の高いきわめて鮮明な映像品質をお送りします。

UDX-W22は、WUXGAの解像度と21,000ルーメンの光出力で、常に正しい発色の映像により最高のショーを演出します。Constant Light Output (CLO) 機能により、長期間にわたり安定した輝度と発色を実現。業界屈指の広範な色スペクトルを誇り、高品質で知られるキセノン光源と同等かつRec. 709の色空間を上回る色域と妥協のない輝度を提供します。

Cut costs with laser projection

レーザーフォスファア光源の採用により、ランプ関連のコストや保守の手間が不要になり、画像のちらつきも解消。これにより、優れた耐用年数と高い信頼性を実現してダウンタイムを最小化すると同時に、コンパクトかつ堅牢な設計により搬送コストと人件費を削減します。モジュラー型の設計で、サービス時間も短縮できます。また、お手持ちのTLD+レンズの再利用が可能です。

Pick your brightness and resolution

独自のFLEX2機能により、輝度と解像度を個々のショーに合わせて調整してロックできます。幅広い輝度レベルと解像度を、より少ないプロジェクターでカバーできます。

Faster processing for sharper images

Barco Pulseエレクトロニクスは、直感的なインターフェースを備えた、柔軟かつ使いやすい組み込み型の制御ソフトウェアです。シングルステッププロセッシング (SSP) により、シャープな画像の投影と遅延の低減を実現します。

技術仕様

UDX-W22

一般仕様	
プロジェクタータイプ	WUXGA 3 チップ DLP デジタル・プロジェクター
使用技術	0.96 インチ DMD™ x3
解像度	1,920 x 1,200
輝度	21,000センタールーメン* / 20,000 ANSIルーメン / 22,500 ISO
コントラスト比	フルフィールド 2200:1 / Barco Dyna Black 20000:1
輝度均一性	95%
アスペクト比	16:10
ScenergiX	水平・垂直エッジブレンディング
レンズ	TLD+ 0.37:1 ; 0.65:1 ; 0.73:1 ; 0.85:1 ; 1.2:1 ; 1.25 -1.6:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1
光学レンズシフト	ズーム・レンズ上で垂直 -100% ~ +130% / 水平 +/-40% (記憶済み)
色補正	P7
光源	無機蛍光体ホイル付きレーザー蛍光体
光源寿命	25,000 時間
光学ダウザー	デジタル
ピクチャーバイピクチャー	同時に 2 つのソース
シールドエンジン	標準
方向	360°
DMX 512	標準*
WARP	直接調整 OSD + ツールセット
画像処理	埋め込みワープ & ブレンド
キーストーン補正	あり
統合ウェブ・サーバー	あり
CLO (コンスタント照明出力)	標準
3D	アクティブ眼鏡 (オプション)、パッシブ円偏光 (オプション)、3-フラッシュ最大 200Hz*
入力	シングル HDBt; HDMI 2.0 (HDCP 2.2); DP 1.2 (HDCP 1.3); クワッド SDI/HDSDI/デュアル HDSDI/6G/BarcoLink
オプション入力	クワッド DP1.2

技術仕様**UDX-W22**

入力解像度	NTSC から 4K まで (4,096 x 2,560)
最大ピクセル・クロック	600 MHz
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット + Android アプリ* + iOS アプリ*
制御	XLR 有線 + IR、RS232、Wifi、GSM (オプション)
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続、WiFi (オプション)*
電源要件	120-160V (パワー低減)/ 200-240V (+/-10%)、20A、50-60Hz (110v でパワー低減)
最大消費電力	1,900 W @ 230 ボルト / STBY 10W 未満
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	49dB(A)
動作周囲温度	0°~40°C/ 32°~104°F (45°C パワー低減)
動作湿度	0-80% (結露なし)
BTU消失	最大6,600 BTU/h
寸法 幅×長さ×高さ	660 x 830 x 350 mm (25.98 x 32.67 x 13.77 インチ)
梱包サイズ	(LxWxH) 1,200 x 800 x 685 mm / (47.24 x 31.49 x 26.96 インチ)
重量	87.5kg (193 ポンド)/工場からの発送重量:105kg (231 lbs)
標準アクセサリ	電源コード、無線/XLR 有線強化型リモート・コントロール
証明書	UL60950-1 および EN60950-1 に準拠。FCC 法則の パート 15 クラス A および CE EN55032 クラス A、RoHS に準拠
保証	3 年間
*	ソフトウェア・アップグレード可能。担当の正規 Barco 販売所までお問い合わせください

生成日:13 Jun 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。