

DCP-0810 Digital City Poster

10mm ピクセルピッチ、8.0m²、320x240 ピクセル DOOH ビルボード



DCP-0810 は、屋外用デジタル・メディア向けの単一型屋外用 LED 広告ディスプレイ・システムです。バルコ独自のカラー・シグナチャー技術により、DCP-0810 は輝度とコントラストの優れたバランスを実現することができます。そのため、常に忠実にブランド・カラーを再現することができます。

環境に優しい

また環境を配慮したこのディスプレイは、低消費電力と長寿命という特徴を備えています。DCP-0810 には、画像フェールオーバー、電源供給の冗長、複数のセンサーなど、様々な内蔵冗長機能が搭載されています。また、幅広いリモート管理機能や制御機能も搭載されています。

ブランディングと広告用途

DCP-0810 は、24 時間 365 日の信頼性と低所有コストを組み合わせることで、パワフルな映像を実現します。DCP-0810 は、同様の製品に比べて消費電力が低く、重量も軽いため、広告やブランディング用に最適です。

技術仕様

DCP-0810 DIGITAL CITY POSTER

一般仕様	
ピクセルピッチ	10.2 mm
LED構成	SMD
LED密度	9,612 LED/m ²
輝度	6,500 NIT (調整後)
色処理	16 ビット/色
カラー	281 兆
水平視野角	-70°/+70°
垂直視野角	-35°/+10°
消費電力 (標準)	230 W/m ²
熱放散 (標準)	784 BTU/hr/m ²
動作温度	-20° / +50°C
高信頼性	IP65 (前面)
寸法 (HxWxD)	3,264 x 2,448 x 160 mm
	128.5 x 96.4 x 6.3 インチ
モジュール表面	7.99 m ²
	79,896.61 cm ²
重量/タイル	500 kg
	1,102.7 ポンド
証明書	CE、ETL、FCC Class A、CEBEC、RoHS

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。