

ClickShare X-Display Plus 65"

ClickShare X-Display Plus, разработанный для вашего ноутбука (BYOM), объединяет расширенные возможности аудио, видео и отображения для обеспечения бесперебойного проведения гибридных совещаний.



*可立享无线会议屏内置 CX-M 模块和可立享按钮1个

- Комплект из 16 микрофонов с радиусом действия 12 метров для точной записи звука
- Шумоподавление на базе ИИ, маскировка звука на базе ИИ и эхоподавление
- Высококачественный, захватывающий стереозвук
- Сверхчеткая камера 4K 50 мегапикселей
- Антибликовый монитор высокой яркости 400 нит для четкого изображения
- Возможность расширения с помощью различных периферийных

ClickShare X-Display Plus — это инновационное комплексное решение, которое органично сочетает в себе инструменты для работы со звуком, видео, отображением и совместной работой, разработанное для гибридных рабочих сред. Он оснащен набором из 16 микрофонов и 50-мегапиксельной камерой высокого разрешения 4K и обеспечивает исключительное аудиовизуальное качество. Он поддерживает совместимость с основными облачными платформами и устройствами, позволяя легко переключаться между режимами MTR и BYOM. Благодаря беспроводному подключению по технологии plug-and-play настройка становится простой и интуитивно понятной. Он также обеспечивает безопасность данных на корпоративном уровне и функции удаленного управления, гарантируя надежное и эффективное проведение совещаний.

Технические характеристики**CLICKSHARE X-DISPLAY PLUS 65"**

Дисплей	
Размер	65-дюймовый
Тип	ЖКД
Разрешение	4K UHD (3840*2160)
Коэффициент контрастности	4000:1
Яркость	400 кд/м ² (номинал)
Цветовая гамма	90% NTSC (тип.П)
Точность цветопередачи	ΔE
Тип подсветки	D-LED
Панель	• Антибликовое покрытие • Защита от помех от окружающего освещения, более четкий монитор
Частота обновления	60 Гц
Камера	
Пиксели	50 Мп
Источник данных датчика	SONY
Разрешение	4K, 1080р, 720р при 30 кадр/сек
Поле зрения	99°
Размер пикселя	1,0 мкм
ZOOM	5-кратный цифровой зум
WDR	Да
Коррекция искажений	Да
Крышка объектива	Ручная крышка заслонки
Функция искусственного интеллекта	
Групповое обрамление	Да
Режим композиции	Да (до 8 человек)
Обрамление динамика	Да
Интеллектуальное отслеживание	Да (фокусировка на динамике с панорамным обзором)
Звуковой экран с искусственным интеллектом	Да (30°/60°/90°/180° - доступно 4 уровня)
Адаптивный ИИ-динамик	Да (в зависимости от акустической среды помещения для проведения встреч звуковой эффект громкоговорителя автоматически подстраивается под текущее помещение)
Микрофон	
Количество	16 MEMS-микрофонов с формированием луча
Аппаратное ускорение обработки звука	Да
Дальность захвата	до 12 метров
Угол захвата звука	180°
Эхоподавление	Да
Шумоподавление	Да (возможно подавление более 300 типов шума)
Автоматическая регулировка усиления	Да
Деверберация	Да
Динамик	
Канал	2.1-канальное стерео
Количество	5 динамиков (отдельные басовые динамики)
Частотная область	60 Гц – 20 кГц
Выходная мощность	2x15Вт+20Вт
Положение	Верхний
Общие технические характеристики	
Размеры (Ш * Г * В)	1465,1*77,7*912 мм
Вес	38,37 кг (вес брутто) 29,11 кг (вес нетто)
Возможность расширения	
Поддержка расширения микрофона (каскадный режим)	Да (до 4 беспроводных громкоговорителей ClickShare)
Периферийные USB-устройства сторонних производителей	Да
ОПС	CX-M (включен в комплект)
Соединения	
HDMI IN	2 HDMI 2.0
ВЫХОД HDMI	1 HDMI 2160р
USB-C (спереди)	1 (спереди)
USB-C (плата)	1 (плата)
USB-B (2.0)	1
USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 (только для обновления X-Display)
RJ45 (MIS IN)	1 (соединение с беспроводным громкоговорителем ClickShare)
Аудиовыход	1 (SPDIF)
RS232	1 (DB9, 1)
RJ45 (1 Гбит/с)	2 Ethernet
Принадлежности	
Кабель	Кабель питания x 1
Дистанционное управление	1
Настенный кронштейн	Да
Напольная подставка	Дополнительно
Ящик для хранения	Да
Кабель Type-C	Да
Мощность	
Power Supply	Переменный ток от 100 до 240 В, 50/60 Гц
Шнур питания	Китай, длина 3 метра
Максимальная потребляемая рабочая мощность	< 180 Вт
Максимальная потребляемая мощность в режиме ожидания	
Окружающая среда	
Рабочая температура	0°C – 40°C
Рабочая влажность	10% – 90% относительной влажности
Влажность при хранении	10% – 90% относительной влажности
Температура хранения	От –20°C до 60°C
Высота	≤ 5000 метров
Соответствие требованиям	
ЭМС/Безопасность	CCC/CE
Энергетика	Табличка энергопотребления для Китая ≥ 2
RoHS	Правила RoHS Китая
Технические характеристики CX-M	
Видеовыходы	4K UHD (3840 x 2160) при 30 Гц, HDMI 1.4b (разъем OPS 80 штырьков) или USB-C DisplayPort 1.2

Технические характеристики	CLICKSHARE X-DISPLAY PLUS 65"
Аудиовыход	USB
USB	1 x USB-C
Устройства ClickShare Button	1
Приложение ClickShare	Для ПК и мобильных устройств
Нативные протоколы	Airplay, Google Cast, Miracast
Максимальное количество источников одновременно на экране	2
Уровень шума	Макс. 25 дБА при 0-30°C Макс. 30 дБА при 30-50°C
Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании ClickShare Button в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи данных	IEEE 802.11 a/g/n/ac и IEEE 802.15.1
Охват	До 30 м (100 футов) между ClickShare Button и ClickShare Base Unit
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц
Соединения	1 Ethernet LAN 1 Гбит 1 USB-C 3.0 (передний) > 1 OPS 80 контактный
Диапазон температур	Эксплуатация: от 0°C до +40°C (от +32°F до +104°F) Макс.: 40°C (104°F) на высоте 5000 м Хранение: от -20°C до +60°C (от -4°F до +140°F)
Влажность	Хранение: относительная влажность от 0 до 90%, без конденсации Эксплуатация: относительная влажность от 0 до 85%, без конденсации
Противоугонная система	NA
Сертификаты	SRRC/CE
Поддержка сенсорных экранов и интерактивность	Да
Трансляция с монитора конференц-зала	Да
Беспроводные конференции	через приложение или Кнопку
Подключение к сети	Локальная сеть и Wi-Fi
Управление и отчетность	Да
Гарантия	Стандартная гарантия: 1 год, 5 лет покрытия при регистрации через SmartCare
Размеры (В×Ш×Г)	202мм x 119мм x 30мм
Потребляемая мощность	Эксплуатационная мощность: 5-10 Вт, макс. 16 Вт
Источник питания	18 В пост. тока от монитора OPS
Вес	698г

Создано: 29 May 2025

© 2025 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

