

# FLDX 0,8 - 1,21: 1 (EN66) Kurzfokus

WUXGA 0.75 - 1.13: 1 WQXGA/4K 0.80 - 1.21: 1 F80: 1,12 - 1,70: 1  
(WQXGA/4K UHD) (F80 erfordert Objektivadapter R9801442)



Fokusbereich: 0,7 - 7,0 m Projektionsverhältnis

- WUXGA: 0,75–1,13:1
- WQXGA/4K 0,80 - 1,21:1
- F80: 1,06 – 1,60 : 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 erfordert Objektivadapter R9801442)
- F400-N4K: 0,71 – 1,06 (Erfordert die Verwendung einzelner F400-Objektivadapter)

**Technische Daten****FLDX 0,8 - 1,21: 1 (EN66) KURZFOKUS****Allgemeine Daten**

Funktionsfähiger F/#	F 2.4-3.29 Motorisierte Blende F# 2.4-6.5 mit Speicher
Zoomfaktor	1,51 Zoom und Fokussierung motorisiert mit Speicher
Plattformen	Für die Projektor-Modellreihen F35, FL40, F70, F80* und F90 *Objektivadapter R9801442 erforderlich. F80-spezifisches Projektionsverhältnis: 1,06 -1,60 : 1 (WQXGA/4K UHD)
Versandgewicht	4,0 kg
Projektionsverhältnis	DMD-Chip WUXGA 0,75 -1,13: 1 WQXGA 0,80 -1,21: 1 Bildformattoleranz +/-2%
Brennweite	15,98-23,99 mm
Fokusbereich	0,7-7,0 m
Gewicht	3,3 kg

Generiert am: 28 Feb 2025

© 2025 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).