

Lente FLD (1.24 - 1.6 : 1) EN13 (optimizada para resolución)

1,34-1,74: 1 (SX+)/1,24-1,6: 1 (WUXGA)



- WUXGA = 1.24 - 1.60 : 1 (F70 W, F90 W)
- 1080p = 1.24 - 1.60 : 1
- SXGA = 1.34 - 1.73 : 1
- 720p = 1.47 - 1.89 : 1
- XGA = 1.84 - 2.37 : 1

Especificaciones del producto**LENTE FLD (1.24 - 1.6 : 1) EN13 (OPTIMIZADA PARA RESOLUCIÓN WUXGA)****Especificaciones generales**

| | |
|----------------------------------|---|
| Relación focal | F 2.1-2.22 Iris motorizado, n.º F 2.1-6.5 |
| Relación de zoom | 1,3 Zoom y enfoque motorizados |
| Distancia focal | 25,59-33,24 mm |
| Rango de enfoque | Estándar: 1,0-15 m |
| Alcance de enfoque personalizado | Hay disponible un alcance de enfoque extendido. Póngase en contacto con nuestro personal de ventas para conocer más detalles. |
| peso | 2,6 kg |
| ratio de desplazamiento | Chip DMD <ul style="list-style-type: none">■ 1080p/WUXGA 1,24-1,6:1■ SXGA+ 1,34-1,74:1■ 720p 1,46-1,9:1■ XGA 1,83-2,37:1 |
| | Tolerancia de tamaño de imagen de +/-5% |

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.