

MNA-420 ENC -H

Adattatore HD AV-IP per sala operatoria e sala operatoria ibrida con tecnologia HDMI™



- **Conversione da AV a IP**
- **Risoluzione 2xFHD**
- **Grado medicale**
- **Tecnologia consolidata di terza generazione**

Adattatore per sala operatoria

L'MNA-420 ENC -H con la tecnologia HDMI™ converte i segnali video HDMI 2.0 in pacchetti RAW IP Nexxis. Sono supportati anche altri segnali non video come audio e USB per tastiera/mouse. La latenza video end-to-end è sorprendentemente bassa ed è garantito che non superi un singolo fotogramma.

Capacità

Gli adattatori MNA-420 fanno parte della soluzione Nexxis di Barco, che fornisce agli utenti una visualizzazione in rete senza compromessi per la sala operatoria digitale. Gli adattatori AV-IP compatti Nexxis offrono semplicità e flessibilità pur mantenendo i più alti standard di prestazioni possibili e l'idoneità all'uso in ambienti medici esigenti.

Essendo un dispositivo di terza generazione, MNA-420 ENC -H con tecnologia HDMI™ offre tutta la ricchezza della consolidata piattaforma Nexxis, offrendo al contempo:

- aumento della scalabilità futura
- maggiore facilità di installazione
- aggiunta di maggiori prestazioni di sicurezza
- riduzione dell'impronta ecologica

Specifiche tecniche

MNA-420 ENC -H

Specifiche generali

Conversione video	Converte segnali video digitali in flussi IP non compressi
Elaborazione	1920x1200@60 Hz per canale di ingresso
Profondità colore	RGB 8 bit, YCbCr 4:4:4 8 bit o YCbCr 4:2:2 10 bit
Tecnologia 3D	Sono supportati i seguenti formati video: <ul style="list-style-type: none">■ 1920x1080@60Hz Line-interleaved■ Dualstream 1920x1080@60Hz (utilizzando entrambi i canali di ingresso)
Latenza	Subframe
Sicurezza	Codifica AES 128 di tutti i segnali video, dati e controllo
Ingresso video	2x HDMI 1.4 connettore bloccabile
Uscita di rete	2x HD streaming IP non compresso su una singola connessione ottica
Connettività IP	1x Interfaccia a fibra ottica 10GE con modulo SFP+
Standard IP	Zeroconf, IPv4, IGMP, DHCP, RTP, RTCP, 802.1q, AES 128b, HTTP(s)
USB	1x micro-USB Tipo B e 1x USB Tipo A
Audio	Ingresso linea stereo e uscita linea auricolare/stereo compatibile Jack TRRS da 3,5 mm da 15 mm di lunghezza
GPIO	1x GPI + 1x GPO + 1x trigger della fotocamera tramite jack TRRS da 3,5 mm compatibile con lunghezza di 15 mm
Integrazione Nexxis	Integrazione completa nella soluzione Nexxis, compatibile con dispositivi MNA-1x0 e MNA-240
PSU	Alimentatore esterno 12V approvato per uso medico, 100-240 V CA 50-60Hz 60W con connettore bloccabile sul lato CC
Consumo energetico	Massimo: 25W Nominale: 15W
Dimensioni	35 mm di altezza x 103 mm di larghezza x 131 mm di profondità 1,4" di altezza x 4,1" di larghezza x 5,2" di profondità (+/-2 mm/0,1")
Peso	0.4 kg (0.88 lb)
Temperatura	da 5 °C a 40 °C (da 41 °F a 104 °F)
Umidità	Massimo 85%
Stoccaggio	Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F) Umidità relativa di stoccaggio: da 10% a 93%
Rumore acustico	Nominale 32 dBA a 20 °C a 1 m
Montaggio	Versatile staffa di montaggio inclusa
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none">■ CB (IEC 60601-1)■ CB (IEC 60950-1)■ cUL, UL (cULus)■ Demko■ Dispositivo medico CE, classe I■ BIS
Standard	Apparecchiature medicali: <ul style="list-style-type: none">■ IEC 60601-1:2005 + Am1:2012■ IEC 60601-1-6:2010 + Am1:2013■ IEC 60601-1-2:2014 (ed4)■ ANSI / AAMI ES 60601-1: A1: 2012 + C1: 2009 / (R) 2012 + A2: 2010 / (R) 2012■ CAN / CSA-C22.2 No.60601-1.14■ EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014■ EN 60601-1-6:2010 + A1:2015■ EN 60601-1-2:2015 (ed4)■ FCC classe B■ ICES-001 Livello B ITE Apparecchiature: <ul style="list-style-type: none">■ IEC 60950-1:2005 + Am1:2009 + Am2:2013■ EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011■ IS 13252

Generato il: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.