

iD H500

单片 DLP 1080p HD 投影机



技术规格

ID H500

一般规格

光输出	5,000 ANSI 流明
分辨率	HDTV (1920 x 1080 像素)
亮度均匀性	大于 95% 全屏
对比度	2,000:1 (全白/全黑)
显示器	1片 0.95 英寸 DarkChip3® DLP® 面板, BrilliantColor 处理和 16:9 屏幕高宽比
特性	自动调整非自然分辨率 · 密封光学引擎和光管 · 无滤光片设计 · 通过 RS232 和 TCP/IP 遥控 · 标配线笼
输入	1x 分量视频、RGBHV、RGBS 或 RGsB (5x BNC) · 1x 复合视频 (BNC) · 1x S-视频 (4-针迷你-DIN) · 1x VGA (D15 连接器) · 2x DVI-D (数字视频接口 – 数字)
输出	· 1x DVI-D
通信	1x D9 连接器用于 RS232 · 1x 红外遥控接收器 · 1x RJ45 (以太网)
兼容性	PAL、SECAM、NTSC 信号 · 复合、S-视频、分量或 RGB 格式 · 目前全部高清和增清电视标准 · 全部计算机图形格式, 从 VGA、S-VGA、XGA、S-XGA 和 U-XGA (75 Hz) · 电子工作站, 分辨率高达 1600 x 1200 像素/75 Hz · DVI 信号源, 高达 UXGA 和 HDTV
扫描频率	· 横向 15 kHz -140 kHz · 纵向 25 Hz -150 Hz
灯泡	· 2 x 250 瓦 P-VIP 灯泡, 灯架内, 更大光输出预校准 · 一般使用寿命: 1,500 小时/灯
镜头	高质量变焦镜头: QCLD (1.1-1.3:1)、CLD (1.2-1.6:1)、CLD (1.6-2.4:1)、CLD (2.4-4.3:1) 固焦镜头: QCLD (0.85:1)
镜头垂直转换	更大纵向移动从 -25% 到 +140% (+/-25% QCLD (0.85:1) 镜头)
电源	· 730 瓦更大能耗 · 功率因素预定 SMPS · 90-254 VAC / 50-60Hz
安全级别	· 符合 ETL60950 和 EN60950
电磁干扰	· 符合 FCC 规则与规范第 15 部分 CE EN55022 A 类和中国强制性认证 (CCC)

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。