

Panoramica LVD-5521D

55" extreme narrow bezel (ENB) LCD video wall for entry level and mid-end applications



- **500 Nit brightness, ENB generation**
- **Superb inter-tile color and brightness**
- **User-friendly video-wall setup and control interface**
- **Sense X brightness and color automatic calibration with integrated sensors**
- **Fan-less solution for noiseless performance**
- **Reduced energy consumption**
- **Optional 5-year service packages**

OverView LVD-5521D di Barco è un pannello LCD da 55" ad alte prestazioni, con luminosità media (tipicamente 500 cd/m²) e costi ottimizzati, specifico per l'uso in applicazioni di videowall affiancati. Facendo parte della generazione ENB con cornice da 1,8 mm, con colori eccellenti e un ampio angolo di visione, l'OverView LVD-5521D offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per applicazioni di fascia bassa e media.

Un'immagine perfetta con calibrazione automatica

OverView LVD-5521D fa parte della rinomata gamma di videowall LCD OverView di Barco, leader del settore, che integra la piattaforma premium Barco UniSee. Sense X, l'innovativo sistema automatico di calibrazione in tempo reale di Barco, assicura che tutto il videowall restituisca sempre un'immagine perfettamente bilanciata, evitando l'effetto "scacchiera". Barco è l'unica azienda sul mercato che consente questo tipo di calibrazione automatica in tempo reale basata su sensori integrati di luminosità e colore.

Tempi di attività migliorati, consumo energetico ridotto

L'utilizzo di Video wall Manager di Barco semplifica notevolmente il controllo del videowall, migliorandone ulteriormente la facilità d'uso.

Specifiche tecniche**PANORAMICA LVD-5521D**

Pannello	
Tecnologia LCD	Tecnologia 'In-Plane Switching' (IPS)
Risoluzione	Full HD (1920 x 1080 pixel)
Retroilluminazione	Direct LED
Rapporto di aspetto	16:9
Luminanza	500 cd/m ² (tip.)
Contrasto	1200:1 (tip.)
Punto bianco	Nativo 10000 K (tip.)
Calibrazione	Calibrazione automatica del colore e della luminosità di Sense X
Durata della retroilluminazione	60000 h (tip.)
Raffreddamento	Senza ventola
Appannamento dello schermo	25%
Temperatura di esercizio	0 °C -40 °C
Umidità operativa	10% -80% senza condensa
Temperatura di stoccaggio	Temperatura -20°C -60°C
Umidità di stoccaggio	5% -90% senza condensa
Montaggio	VESA 600 x 400
Alimentazione	
Tensione di ingresso CA	100 -240 V CA, 50 -60 Hz
Consumo energetico	170 W (500 Nit nativi)
Dissipazione di calore	580 BTU/h
Dimensioni	
Dimensioni	1211,5 x 122,1 x 682,3 mm 47,69" x 4,08" x 26,86"
Diagonale dello schermo attivo	55" (1397 millimetri)
Area dello schermo attiva	1209,6 mm x 680,4 mm 47,62" x 26,79"
Peso	27,55 kg 60,74 libbre
Produzione della larghezza della lunetta	Generazione ENB (1,8 m 0,07")
Connettività	
DisplayPort	2 ingressi DP1.2 (i cavi DisplayPort 1.2 devono essere utilizzati quando la lunghezza del cavo supera i 3 m/10 piedi) 1 uscita DP 1.2
HDMI(TM)	2 ingressi HDMI™ 2.0
Porta Ethernet	1
USB	1 ingresso (solo per alimentazione)
HDCP	Si (HDCP 2.2)
Modello	
Nome del modello	OverView LVD-5521D
Altro	
Numero articolo	R9867810

Generato il: 19 Sep 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.