

ClickShare CX-50

2e génération

Solution de visioconférence premium pour les salles à fort impact



- **Double écran : affichez les personnes et les contenus côte à côte, sur deux écrans de salle**
- **Basculement sans effort entre le mode UC et le mode BYOM**
- **Station d'accueil filaire pour un partage de contenu 4K et une connectivité alternative**
- **Produit au bilan carbone neutre**
- **100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud**

Avec ClickShare CX-50 2e génération, organisez des conférences sans fil dans vos salles de réunion et de conférence à fort impact. Dès que vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux équipements déjà installés (caméras, micros, haut-parleurs, barre de son, écrans...).

Démarrez une réunion en quelques secondes depuis votre ordinateur portable, à l'aide de votre plateforme de visioconférence préférée. Vos collaborateurs et invités peuvent y accéder en toute simplicité, en un seul clic, avec le bouton ClickShare ou l'application ClickShare.

Spécifications techniques

CLICKSHARE CX-50 2E GÉNÉRATION

Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Windows 10 ou supérieur macOS 11 (BigSur) et supérieur Android v11 et supérieur (application ClickShare) iOS 14 et supérieur (application ClickShare)
Configuration requise	Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom Minimum : processeur Intel i3 double cœur ou AMD Ryzen 7 / 8 Go de RAM / OS : Windows 10 dernière version ou Mac OS Mojave dernière version Recommandé : processeur Intel i5 4 cœurs ou AMD Ryzen 9 / 8 Go de RAM / OS : Windows 11 dernière version ou Mac OS dernière version
Sorties vidéo	4K UHD (3840*2160) à 30 Hz. HDMI™ 1.4b
Entrées vidéo	1920x1080 @30 Hz. HDMI 1.4b
Sortie audio	USB, SPDIF, jack, HDMI
Boutons ClickShare	2
Application ClickShare	Bureau et mobile
Protocoles natifs	Airplay, Google Cast, Miracast
Nombre maximum de connexions simultanées (avec Boutons et/ou Application)	2
Niveau de bruit	Max. 25 dBA à 0-30 °C Max. 30 dBA à 30-40 °C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec bouton ClickShare en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	Normes IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Atteindre	Max. 30 m (100 ft) entre le bouton ClickShare et l'unité de base ClickShare Bande de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz (DFS)
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1 x LAN Ethernet 1 Gbit 1 x USB-C 2.0 (arrière) ; 2x USB-A 2.0 (arrière) ; 1x USB -A 2.0 (avant) Sortie ligne audio analogique sur prise mini jack (3,5 mm), numérique S/PDIF
Plage de température	Fonctionnement : 0 °C à +40 °C (+32°F à +104°F) Max : 35 °C (95°F) à 3000m Stockage : -20 °C à +60 °C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système anti-vol	Verrou Kensington
Certifications	FCC/CE
Support écran tactile et interactivité	Oui
Conférence sans fil	Via l'application ou le bouton
Vue locale	Haute qualité
Connexion réseau	LAN & WiFi (double)
Gestion et reporting	Oui
Garantie	1 an standard. 5 ans de couverture dès l'inscription via SmartCare
Dimensions de l'unité de base ClickShare	
Dimensions (HxLxP)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Consommation électrique	Fonctionnement : 50 W (max) Veille : < 8 W (veille réseau), < 0,5 W (mode veille profonde)
Alimentation électrique	Prise standard 110/220 V CA
Poids	900 grammes

Créé le : 17 Oct 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.