

Cineo22

Sehr leiser High-End-DLP®-Projektor



Der cineo22 ist standardmäßig mit zwei verschiedenen hochwertigen Oberflächenbehandlungen verfügbar: schwarz und perlweiß. Die vollständig neu entwickelte Optik des cineo22 präsentiert ein Bild mit höherer Auflösung, geringerer Dispersion, weniger chromatischen Bildfehlern sowie verbessertem Kontrast für eine stark verbesserte Bildqualität.

Technische Daten

CINEO22

Allgemeine technische Daten

Konzept	1-Chip
3D-Fähigkeit	INFITEC EX@ 3D
Auflösung	1080p (1920 x 1080)
Helligkeit	Bis 1.400 Lumen
Technologie	DLP®-Technologie
Kontrast	Bis zu 2.500:1
Bildseitenverhältnis	16:9 (1080p)
Anzeigefarben	30 Bit
Latenz	1 Einzelbild
Computergrafikformate	bis zu 1080p
Horizontale Abtastfrequenzen	15 – 150 kHz
Vertikale Abtastfrequenzen	23,97, 24, 25, 30, 50, 60 fps
Videoformate	EDTV (576p, 480p) HDTV (1080p, 1080i, 720p) SDTV (576i, 480i) NTSC, PAL, SECAM
Objektivbetrieb	Fokus, Verschiebung und manueller Zoom
Optiken	Weitwinkel <ul style="list-style-type: none">▪ Objektivnummer: EN17 / 503-0117-00▪ Fokusbereich: 1,0 - 10,0 m▪ Projektionsverhältnis<ul style="list-style-type: none">• 0,92 : 1 (1080p) <p>Ultraweitwinkel</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Objektivnummer: EN19 / 503-0110-00▪ Fokusbereich: 0,7 - 5,0 m▪ Projektionsverhältnis<ul style="list-style-type: none">• 0,74 : 1 (1080p) <p>Standardprojektionsobjektiv</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Objektivnummer: F3,5 / 503-0102-00▪ Fokusbereich: 1,5 - 10,0 m▪ Projektionsverhältnis<ul style="list-style-type: none">• 1,60 - 2,21 : 1 (1080p)
Bildbreite	0,7 -2,5 m
Lichtquelle	220 W UHP
Lebensdauer der Lampe	Bis zu 2.250 Stunden (volle Leistung) Bis zu 3.000 Stunden (Energiesparmodus)
Computereingänge	1 x HDMI 1.3a 1 x VGA 1 x DVI-D
Videoeingang	1 x Composite 1 x S-Video 1 x HDMI 1.3a 1 x DVI-D 1 x Component
Steuerungsmöglichkeiten	1 x RJ-45 TCP/IP 1 x 9-poliger D-SUB RS232 1 x USB
Abmessungen	94 x 278 x 234 mm (B x H x T)
Gewicht	2,9 kg
Stromversorgungsanforderungen	3,0-1,3 A, ~100-240 V, 50-60 Hz
Konformitäten	CE, FCC Klasse A und cCSAus
Betriebstemperatur	0 -40 °C
Lagerungstemperatur	-20 -60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 -90 % relative Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 -90 % relative Luftfeuchtigkeit
Farben	Schwarz-Metallic
Gewährleistung	3 Jahre Standardgarantie, 500 Stunden oder 90 Tage auf die Lampe (was auch immer zuerst eintritt) Optional 3 Jahre, Garantie für Betrieb rund um die Uhr; es gelten weitere Bedingungen.
MTBF	27.838 Stunden
BTU pro Stunde	

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.