

TF10

Mosaico LED de exteriores para instalación fija con una distancia entre píxeles de 10,2 mm y 6.500 nits



Brillo, color y contraste excelentes

Los mosaicos TF10 proporcionan un equilibrio excelente de brillo, color y contraste. Por naturaleza, sus escasos requisitos de mantenimiento y su amplio historial redundan en un coste total de propiedad excepcionalmente bajo.

Brillo, color y contraste excelentes

Los mosaicos TF10 proporcionan un equilibrio excelente de brillo, color y contraste. Por naturaleza, sus escasos requisitos de mantenimiento y su amplio historial redundan en un coste total de propiedad excepcionalmente bajo.

Especificaciones del producto**TF10****Especificaciones generales**

Profundidad de píxel	10,2 mm
brillo	6.500 nits
configuración LED	SMD 3 en 1
Densidad de píxeles	9.612/m ² 893/pie ² 5.768/tile (80x72)
ángulo de visión horizontal	140°
ángulo de visión vertical	-35°/+10°
consumo de potencia	184 W/m ² (promedio) 633 W/m ² (máx.)
Disipación de calor	627 BTU/h/m ² (promedio)
dimensiones de tiles	Ancho: 816 mm Altura: 735 mm Profundidad: 231 mm
Peso / tile	31 kg (68,4 lbs.)
Tipo de IP	IP65/54
procesado	16 bits/color
Facilidad para el servicio	Parte delantera y trasera
Temperatura operativa	-20 °C a +50°C (-4° a 122°F)
Humedad operativa	10-99%
Certificaciones	ETL, CE, FCC clase A, RoHS

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.