

LENTE GC+ (2,0 - 4,0:1)



Especificações técnicas**LENTE GC+ (2,0 - 4,0:1)**

Especificações gerais	
Tipo de lente	LENTE GC+ (2,0 -4,0:1)
Razão de alcance	2,0 -4,0 : 1
F/nº em funcionamento	2,2 (largo) -2,8 (tele)
Taxa de zoom	2x
Comprimento de foco	42,4-84,5 mm
Faixa de Foco	50" -500"
Distância de alcance	2,10 -42.43 m
Peso	Líquido: 3 kg Bruto: 5,6 kg
Zoom Motorizado	Sim
Foco Motorizado	Sim

Gerada em: 28 Apr 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.