

Barco UniSee II

55" bezel-less tiled LCD video wall platform for high-brightness applications



- **Strike with HDR contrast and wider color gamut**
- **Complete display canvas uniformity**
- **Reduced eye fatigue measures for end user ergonomics**
- **Fastest servicing**
- **Modular, future-proof platform**

Strike with more brightness, colors and contrast

LCD video wall visualization reaches a new level with Barco UniSee II. This updated version of the revolutionary Barco UniSee platform will shape the future of critical decision-making with its striking visual performance. New innovations, including the use of mini-LEDs and Chip-on-Glass technology, contribute to optimal contrast with deep blacks. Additionally, quantum dot technology results in crisp colors and more saturation. The uniformity is revolutionary, with superior inter-panel communication. Coupled with the renowned bezel-less LCD panels, this makes the video wall act as a real large single canvas.

Designed for critical applications

The refined viewer ergonomics further improves viewing angles and counters eye fatigue. This makes Barco UniSee II perfect for intense use in critical applications, such as control rooms. Because reducing operational costs is high up the agenda of many companies, Barco UniSee II reduces power consumption with 20% compared to the previous version. The innovative mounting structure that is a trademark of the Barco UniSee family, ensures a perfect installation in any environment, and makes servicing a lot simpler and faster. This further contributes to a lower operational cost.

Product specificaties**BARCO UNISEE II**

Panel	
Resolutie	Full HD (1920 x 1080 pixels)
Achtergrondverlichting	Direct Mini LED with more than 5000 LEDs
Beeldverhouding	16:9
Luminantie	800 cd/m2 (typical)
Peak Luminance	Peak luminance: 1300 cd/m2 with Peak mode
Contrast	1200:1 Smart dynamic contrast: >200.000:1
Wit punt	Native: 8000K (typical)
Smart Local Dimming	Full video wall canvas algorithm
HDR processing	HDR10 compliant
Kleurdiepte	Native 100% NTSC
Kalibratie	Sense X automatic color and brightness calibration
Levensduur van de achtergrondverlichting	>60,000h with default mode
Koeling	Fan-less
Schermevel	25%
Kijkhoek (H, V)	178° 178°
Uniformiteit	9 points: 98% 13 points: 94% 21 points: 90%
Bedrijfstemperatuur	0°C -40°C
Operationele vochtigheid	20% -80%
Power	
Ingangsspanning (wisselstroom)	100-240 VAC, 50-60 Hz
Energieverbruik	Int. power supply: 225 W Ext. power supply: 220 W
Opmerkingen	UniSee Mount can support up to 10 rows in landscape mode and 6 rows in portrait.
Dimensions	
Afmetingen	1211,36 x 682,02 x 87,1 mm
Actief scherm (diagonaal)	55"
Gewicht	LCD net: 18,7 kg LCD gross (including packaging): 24,6 kg LCM net: 16,4 kg LCM gross (including packaging): 21,4 kg
Frame Width	NA (bezel-less) – identical to Barco UniSee 700
Connectivity	
DisplayPort	2x DP1.2 inputs & 1x output (4K@60Hz)
HDMI(TM)	2x HDMI™ 2.0 inputs (4K@60Hz)
Ethernet-poort	2x Ethernet ports
USB	2x USB ports (only for power)
HDCP	2.2 compliance
Model	
Modelnaam	Barco UniSee II

Laatst bijgewerkt: 17 May 2024

© 2018 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Vanwege voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg www.barco.com voor de meest recente specificaties.