

# SLite 14

14 毫米 IP65 防护级长视距户外 LED 显示屏安装 LED 解决方案。



## 技术规格

## SLITE 14

### 一般规格

视觉分辨率	14 毫米
物理分辨率	28,0 毫米
校准亮度	5000 尼特 (校准 @ 6500°K +/-10%)
LED配置	2R, 2G, 1B
像素密度	5.098/平方米 (474/平方英尺) 3.072/面板
水平观察角度	120° (更小 50% 亮度)
垂直视角	60 (更小 50% 亮度)
对比度	1950:1 (在 200 勒克斯)
寿命	50 000 小时 (全白 - 半亮度)
功率消耗	更大: 720 瓦/箱体 平均: 180 瓦/箱体
重量 / 层数	38.4 公斤 (84.9 磅) (不包括托架)
处理	颜色: 14 位 灰阶: 10 位/色
颜色	4.4 万亿
刷新率	800 Hz 更小 (PAL / NTSC)
温度范围	工作: -20°C -40°C (-4 -104°F) 储存: -20°C -60°C (-4 -140°F)
湿度	运行: 10 -99% 储存: 10 -99%
D320输入能力	S-视频 -复合 -YUV -RGB -SDI -HDSDI -数据 DVI 高达 UXGA
认证	ETL -CE -CEBEC -TUV -FCC A 类
瓦状尺寸	宽度: 896 毫米 (35.3 英寸) 高度: 672 毫米 (26.5 英寸) 深度: 240 毫米 (9.4 英寸)

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。