


Ushio 3000 W DXL-30BAF



Specifiche tecniche**USHIO 3000 W DXL-30BAF****Specifiche generali**

Fornitore	Ushio
-----------	-------

Numeri d'ordine fornitore	DXL-30BAF
---------------------------	-----------

Ore garanzia	1500
--------------	------

Generato il: 15 Mar 2023

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.