

# Lente G 0,37-0,4:1 UST 90



Esta lente fácil de instalar ofrece una opción flexible de alcance ultracorto que puede utilizarse en varias direcciones (hacia los lados y hacia arriba).

El objetivo se pide como kit y viene con soporte de lente y cable de seguridad para lograr el rendimiento más estable.

Para obtener más información, póngase en contacto con Barco.

**Especificaciones del producto****LENTE G 0,37-0,4:1 UST 90****Especificaciones generales**

Relación de distancia de proyección	0.37-0.4:1
-------------------------------------	------------

**Generado en: 01 Apr 2025**

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.

[www.barco.com](http://www.barco.com)**BARCO**