


MD-4221

手術室用 42 インチ HD LCD ディスプレイ



技術仕様

MD-4221

一般仕様

スクリーン・テクノロジー	TFT LCD
アクティブ・スクリーン・サイズ (対角線)	1,067 mm (42.0")
アクティブ・スクリーン・サイズ (縦 x 横)	930 x 523 mm (36.6 x 20.6")
アスペクト比 (縦、横)	16:9
解像度	2MP (1920 x 1080)
ピクセルピッチ	0.4850 mm
カラー画像	有
カラー・サポート	> 10 億
視野角 (水平、垂直)	178°
最大輝度	500 cd/m ²
コントラスト比	1300:1
応答時間 (Tr + Tf)	10 ms
スキャン周波数 (水平; 垂直)	30-93 KHz、50-85 Hz
ハウジング・カラー	ホワイト
ビデオ入力信号	DVI-D シングル・リンク VGA (D15) S-video コンポジット ビデオ コンポーネント ビデオ RGBHV SDI/HD-SDI 入力 / 出力
インターフェース/ポート	コンポーネント ビデオ コンポジット ビデオ S-video D15 DVI-I RS232 オーディオなし RS232、IR リモート コントロール
電源要件 (公称)	100~250V
消費電力 (公称)	260W
低消費電力モード	有
電源管理	DVI-DMPM 状態のサポート 電源オン状態 アクティブ・オフ状態 DPMS 状態のサポート
ドット・クロック	162 MHz
OSD 言語	英語
寸法、スタンドなし (幅 x 高さ x 奥行き)	1024 x 617 x 111 mm
寸法、梱包 (幅 x 高さ x 奥行き)	1185 x 790 x 355 mm
本体重量、スタンド抜き	30.4 kg
重量、スタンド無しで梱包	35.0 kg
設置標準	VESA (MIS F; 600; 200 -8)
スクリーン保護	保護用、反射防止ガラスカバー
推奨モダリティ	CT、MR、US、DR、CR、NM、Film
証明書	UL 60601-1、CAN/CSA-C22.2 No 601.1-M90:2005、EN 60601-1、IEC 60601-1、CE、EN 60601-1-2、FCC-B、VCCI、RoHS 準拠、KCC、IPX1
付属品	ユーザー・マニュアル ビデオ ケーブル (DVI-D、VGA) メインケーブル (欧州 (CEBEC/KEMA)、アメリカ (UL/CSA)) リモート コントロール
オプション	Barco MDSC 外科医療用 LCD ディスプレー延長ケーブル 10m Barco MDSC 外科医療用 LCD ディスプレー延長ケーブル 2.5m Barco MD-4421 外科医療用 LCD ディスプレー ウォール ブラケット
保証	3年

生成日:08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。