

# SP-20

Solution LED pour manifestations sportives 20 mm



**Spécifications techniques****SP-20****Spécifications générales**

Luminosité étalonnée	7 200 cd/m <sup>2</sup> mesure réalisée perpendiculairement à l'écran
Pas de pixels	20 mm
Configuration LED	1R,1V,1B (discret)
Densité LED	7 500 LED/m <sup>2</sup>
Angle de vision horiz.	120°
Angle de vision vert.	-15°, +40°
Taux de contraste	3,000:1
Traitement des couleurs	16 bits
Dimensions	Largeur : 960 mm/module Hauteur : 960 mm/module Profondeur : 250 mm/module
Poids	54 kg
Alimentation	Moyenne : 120 W/module Maximum : 370 W/module

Créé le : 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.