

PGWX-62L

Proyector DLP de láser fósforo de un chip, resolución WXGA y 6.000 lúmenes ANSI



- El proyector de láser-fósforo más silencioso del mercado*
- Instalación fácil gracias al diseño compacto y ligero
- Admite el modo vertical y giratorio de 360°
- Vida útil del diodo de láser de 20.000 horas

Los proyectores de láser-fósforo de Barco apenas producen 35 dB de ruido, por lo que son los más silenciosos entre los modelos de su clase actualmente disponibles en el mercado.* El PGWX-62L ofrece resolución WXGA (1.280 x 800) y se caracteriza por su diseño compacto y ligero que encaja perfectamente en cualquier lugar. Aún más, gracias a su fuente de luz láser-fósforo, el proyector tiene una larga vida útil, requiere poco mantenimiento, al prescindir de lámparas y filtros, y logra una reproducción inmejorable de los colores.

Qué le convencerá del PGWX-62L

- El proyector de láser-fósforo más silencioso del mercado*
- Larga vida útil de 20.000 horas
- Bajo coste total de propiedad gracias a la fuente de luz láser
- Diseño compacto, elegante y ligero que queda bien en cualquier parte
- Instalación flexible gracias al modo vertical y giratorio de 360°
- Imágenes de alta calidad con un nivel incomparable de detalle y contraste
- Sin botones ni cables para un funcionamiento sencillo y un espacio más ordenado
- Tecnología DLP fiable y olvídense de los problemas
- Gestión flexible del color gracias a los modos de imágenes predefinidas

- Menú de controles intuitivos con las funciones más comunes fácilmente accesibles
- Mando a distancia sencillo con solo un botón

ClickShare Inside

Al permitir la integración de módulos de conectividad opcionales, los proyectores PGWX-62L están preparados para responder a cualquier requisito futuro y se pueden actualizar con funcionalidad extra. Basada en el sistema de presentación inalámbrico ClickShare de Barco, la opción 'ClickShare Inside' se puede integrar perfectamente para que los usuarios puedan compartir el contenido en la pantalla de forma inalámbrica, para una verdadera colaboración.

*a partir de 5.000 lúmenes, en febrero de 2015

Especificaciones del producto**PGWX-62L****Especificaciones generales**

Tipo de proyector	Proyector DLP de un chip, WXGA
tecnología	DMD 0,65"
resolución	1.280 x 800 WXGA
brillo	6.000 lúmenes ANSI*
relación de contraste	11.000:1*
brillo uniforme	90%*
Relación de aspecto	16:10
Tipo de lente	Lente G
lentes	1.28-1.60:1; 1.00-1.28:1; 1.61-3.07:1; 3.04 ~ 5.78
Cambio de objetivo de la lente	Vertical: -100% a +100% / horizontal: -30% a +30%
Fuente de luz	Diodo láser
Vida útil de la fuente de luz	20.000 horas (modo de brillo)
núcleo DLP? estanco	Sí
Mejora de la imagen dentro de la imagen	Sí
Orientación	Instalación en el techo/suelo, delantera, trasera, giratoria a 360°, vertical
Servidor web integrado	Sí
3D	Sí (enlace DLP)
Corrección Keystone	ap. +/-20° vertical
entradas	Entrada VGA, salida VGA, HDMI, DVI, CVBS, LAN, RS232, salida de 12 V, salida de 5 V;
Resoluciones de entrada	hasta 60 Hz WUXGA (1.920 x 1.200)
Herramientas de software	Proyector Toolset
Control	IR, RS232, RJ45
conexión de red	10/100 base-T, conexión RJ-45
Requisitos de alimentación	100-240 V / 50-60 Hz
Consumo máx.	580 W
Nivel de ruido (típico a 25 °C/77 °F)	35 dBA (modo brillo) / 32 dBA (modo ahorro)
Temperatura ambiente de funcionamiento	5-40 °C / 41-104 °F (a nivel del mar)
Humedad operativa	10-85%
dimensiones (ancho x largo x alto)	506 x 516 x 251 mm (sin tapa de cables)
peso	17,5 kg
Dimensiones de embalaje (An. x L. x AL.)	796 x 595 x 378 mm
Accesorios estándar	Cable de corriente, control remoto inalámbrico, tapa de la lente
Certificaciones	Certificación de prueba CB, EMC y seguridad en EE.UU., EMC y seguridad en CE, EMC y seguridad en China
Garantía	Limitada de 3 años para piezas y mano de obra. Ampliable hasta 5 años.
*	Medición, condiciones de medición y método de anotación compatibles con las normas internacionales ISO 21118.

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.